

## NRT4-100K

### Points forts

- La meilleure conception de sa catégorie
- Jusqu'à 5 ans de garantie
- Facilité d'utilisation
- Gestion optimale des batteries
- IoT et cybersécurité
- Installation facile dans tout environnement
- ASI à batterie lithium-ion : Compacte et résiliente
- ASI à batterie lithium-ion : Plus rapide et plus durable

### Caractéristiques générales

- Convertible Rack/Tour.
- Interface à contacts secs intégrée.
- Câbles Entrée/Sortie (1 000-3 000 VA).
- Kit de rails et équerres de rack.
- Câble USB.
- Supports de tour.
- Blocs-câbles.
- Raccordement pour modules d'extension de batterie.
- Port pour fonctionnement en parallèle (5 000 - 10 000 VA).
- Capteur de température interne.
- Arrêt à distance de l'ASI.
- Démarrage sur batterie (cold start).
- Test batterie automatique et manuel.

### Conforme aux normes

- IEC 62040-1
- IEC 62040-2
- IEC 62040-3
- AS 62040.1.1
- AS 62040.1.2
- AS 62040.2
- RCM (E2376)

### Accès à la documentation associée

NETYS RT est la quatrième génération d'ASI monophasée en rack/tour qui assure la protection et la disponibilité des infrastructures informatiques et répond aux exigences aussi bien en matière de fiabilité de l'alimentation électrique que de flexibilité d'installation.

### Caractéristiques techniques

Entrée/Sortie	1/1
Tension de sortie	230
Fréquence nominale	50/50
Puissance nominale [kVA]	10
Puissance active [kW]	10
Conf	C1
Tension d'entrée	230
Taux (min)	10
Taux (max)	10
Temps de sauvegarde typique [min]	10
<b>Commerce</b>	
Date d'effet	2025-01-01
Code cycle de vie	40
<b>Logistique</b>	
GTIN/EAN	8027122831901
<b>SYSTEM</b>	
Désignation	NRT4-100K   NETYS RT4 UPS 10 KVA 230V