

MERKMALE

- Kompakte Bauform
- Frontplattenmontage, Terminalanschluss
- Fernrückstellung
- Geringerer Stromverbrauch
- Betriebstemperaturbereiche zwischen -10 °C und 50 °C.

RS Pro, 6-stellig, LCD, Zähler, 10 Hz, 12 → 48 V ac/dc

RS Best.-Nr. 896-6999



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Der RS Pro 6-stellige Impulszähler ist das neueste Gerät mit einer LCD-Anzeige und Nennspannung zwischen 12 V ac/dc und 48 V ac/dc. Dieser digitale Impulszähler ist kompakt und für die Frontplattenmontage geeignet. Er ist mit einem großen, gut ablesbaren Display ausgestattet und eignet sich daher hervorragend für jede Zähleranwendung. Er hat eine maximale Zählfrequenz von 10 Hz.

Allgemeine

Messbereich	999999
Zählmodus	Impuls
Maximale Zählfrequenz	10 Hz
Anzeigetyp	LCD
Anzahl der Stellen	6
Funktion	Impulszähler
Messgerätetyp	Elektronisch
Reset-Methode	Elektrik
Anwendungen	Industrielle Zählungs-, Steuerungs- und Überwachungssysteme, Fertigungsmontagelinie

Elektrische

Nennversorgungsspannung	12 V bis 48 V ac/dc
Anschlusstyp	Klemme

Eingangseigenschaften:	
Eingangstyp	Spannung

Mechanische

Montageart	Bündige Montage/Frontplattenmontage
Ausschnittgröße	48 mm x 24 mm
Ausschnitthöhe	24mm
Ausschnittbreite	48mm
Tiefe	36.5mm

Betriebsumgebungsspezifikationen

Minimale Betriebstemperatur	-10°C
------------------------------------	-------

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	RoHS-kompatibel
-----------------------------------	-----------------



