



Contact assignment/ Kontaktbelegung:

1)	brown / braun
2)	white/ weiß
3)	blue/ blau
4)	black/ schwarz
5)	grey/ grau

Shielding coupling nut /
Schirmauflage Überwurfmutter



Technical specification/

Technische Daten:

Rated Voltage/ Bemessungsspannung: IEC 61076-2-101	60 V AC / 60 V DC
Current rating/ Strombelastbarkeit: IEC 61076-2-101	4 A at/ bei 40 °C
Insulation resistance/ Isolationswiderstand: IEC 60512	>=100 MΩ
Pollution degree/ Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1	3/2
Degree of protection/ Schutzart: IEC 60529	IP 67, in locked condition/ im verriegelten Zustand
Temperature range/ Umgebungstemperatur: ICE 60664-1	-30 °C ... +80 °C
Mating cycles/ Steckzyklen: IEC 60512-9a	>=100

Cable specification/

Kabeleigenschaften:

Temperatur range/ Umgebungstemperatur:	-30 °C ... +80 °C
---	-------------------

Materials/

Werkstoffe:

Contact/ Kontakt:	CuZn, Ni b / Au 0,2 gal.
Contact carrier/ Kontaktträger:	PA, UL 94 V-0
Coupling nut/ Überwurfmutter:	CuZn, Ni
Moulding body/ Griffkörper:	TPU, UL 94 HB black/ schwarz
Sealing/ Dichtung:	FPM

Optional installation specification/

Optionale Montagedaten:

Conec	Torque wrench/ Drehmoment-Schlüssel:
Installation tool/ Montagewerkzeug:	36-000200
	Insert across flats13/ Steckeinsatz SW13:
	36-000220


Part no/ Art.-Nr.:	Description/ Beschreibung:	Length L/ Länge L:	Cable/ Kabel:
43-23980	SAL - B12S - RK5.1 - 2 / G2 / A1002	2 m	TPU, UL 20549, black/ schwarz, 5 x 0,25 mm ² , Li9YC11Y Cable/ Kabel: 781-G22500
43-23981	SAL - B12S - RK5.1 - 3 / G2 / A1002	3 m	
43-23982	SAL - B12S - RK5.1 - 5 / G2 / A1002	5 m	
43-23983	SAL - B12S - RK5.1 - 10 / G2 / A1002	10 m	
43-xxxxx	SAL - B12S - RK5.1 - ... / G2 / A1002	x	

tolerance of cable/
 Kabeltoleranz:

L ≤ 4 m: L + 40 mm
 L > 4 m: L + 1 %

general tolerance/
 Allgemeintoleranz:

0 ± 0,50 mm
 0,0 ± 0,25 mm
 0,00 ± 0,10 mm
 * ± 5°



dim. in mm

Bayonet 12 female connector, axial,
 360° - shielding
 Bajonett 12 Kupplung, axial,
 360° - Schirmung

Index: b Ä21-0231 22.03.2022 ABU

scale/Maßstab:
 1:1
 (1,5:1)

CONEC®

dwg no /
 Z.-nr.:

43K1A5066

DIN-
 A4

RoHS compliant/ konform

1 / 1