

NUMBER 917249



METRIC

単位: 寸法 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J010-20
REV. 3/93


本図
-1, AS SHOWN

NOTE

1. MATERIAL: GLASS FIELD THERMO PLASTIC
POLYESTER
COLOR: BLACK

注記

1. 材料: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂
色: 黒色



				Copyright ©1994年 日本エー・エム・ピー株式会社				Copyright ©1994 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan									
				包含電線断面積 (WIRE RANGE) mm² (AWG -)				被覆外径 (INSULATION DIA.) mmφ				名称 (NAME) ダイナミック D-3400 20P リセハウジング 20P REC. HOUSING FOR DYNAMIC (D-3400)									
				材料 (MATERIAL) 注記参照 SEE NOTES				仕上 (FINISH)				一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下: ±0.2 10を超え 30以下: ±0.25 30を超え 100以下: ±0.3 角 度: ±3°									
O RELEASED (FJ00-1066-94)				DR. 15/FEB'95 K. IKEDA				DE. 15/FEB'95 K. IKEDA				B		J		番号 (No.) 917249					
LTR 変更 (REVISION RECORD)				DR. 2-76 95				CHK. 16/FEB'95 S. MANABE				APP. 16/FEB'95 S. MANABE				尺度 (SCALE) 2-1		REV. 0		SHEET 1 OF 1	