



**BOSCH**

博世 科技成就生活之美

# GBM 13 RE

## 博世手电钻



## 产品特点



- ◆ 配备强劲的600瓦马达，适用于艰巨的工作条件
- ◆ 采用全滚珠轴承结构，延长使用寿命
- ◆ 配有高强度、高精度的烧结轴承座，可用于精密加工
- ◆ 采用紧凑、高强度的斜齿轮
- ◆ 主轴环直径为43毫米 – 可供钻台使用
- ◆ 人机工程学设计软握把，助力提升工作效率
- ◆ 操作方便的实用型腰带扣
- ◆ 配备旋转式碳刷架，在正反转中都可获得相同的功率
- ◆ 带电子无级调速的人机工程学设计开关

# 产品应用



木材钻孔



铝材钻孔



钢材钻孔

产品图片以实际为准，应用图仅做功能展示

# 产品一览



# 产品信息

输入功率	600瓦
最大钻孔直径	钢材 13毫米
	铝材 13毫米
	木材 30毫米
空载速率	0~2600转/分钟
夹头直径	1.5~13毫米
重量	1.65公斤
标配:	◎1X夹头匙 ◎随机不包括钻头

