

Artikelnummer 14138811

Details

Bimetallthermometer, Für Heiztechnik A43

Typ: A43

Gerätebauart: Standard, mit Kunststoffgehäuse

Nenngröße [NG, d1]: 63 mm

Gehäusewerkstoff: Kunststoff, schwarz;

Einheit: °C

Anzeigebereich: 0 °C ... 120 °C

Einbaulänge [L1]: 40 mm

Tauchschaftdurchmesser [d5]: 9 mm

Tauchschaftwerkstoff: Aluminium

Schutzrohr: abnehmbar, aufgeklemmt;

Schutzrohrwerkstoff: Messing

Prozessanschluss [E, d6]: G1/2B

Herstellerlogo: *WIKA*

Zifferblatt Aufdruck (Anzahl der Farben): Zifferblattdruck, 1-farbig

Zeigerausführung: Kunststoff, schwarz

Sichtscheibe: Polystyrol, PS

Genauigkeitsklasse: CL. 2 nach DIN EN 13190

