

FICHE TECHNIQUE



Poteau acier
Steel stanchion

Gamme / Range	SIGN
Référence / Reference	BSF 100 RB
Code usine	J4
Douane / Customs	73269098
EAN	3321369986734

Hauteur / Height	1000 mm
Diamètre poteau / Stanchion diameter	50 mm
Largeur encoches / Notches width	20/10 mm
Hauteur encoches / Notches height	100 mm
Poids / Weight	2,4 kg

DESCRIPTION :

- Poteau avec 8 encoches (4 à chaque niveau)
- Fabriqué en acier
- Coloris rouge et blanc
- A sceller dans le sol, ou dans/sur une base BBASE 100/BBASE 200 (option)

ACCESSOIRES :

- 2 crochets CS 92 SB

EMBALLAGE :

- 1 élément par carton
- 10 cartons par carton

Fabriqué en / Made of	Acier / Steel
Coloris / Color	Rouge et blanc / Red and white

DESCRIPTION :

- Stanchion with 8 notches (4 at each level)
- Made of steel
- Color : red and white
- To be sealed either in the ground, or in/on a base BBASE 100/BBASE 200 (option)

ACCESSORIES :

- 2 hooks CS 92 SB

PACKING :

- 1 piece in a cardboard box
- 10 cardboard boxes in a cardboard box



	Surconditionnement / Over packaging	Conditionnement / Packaging
UVC/Consumer sales unit	10	1
Carton / Cardboard box	1030 x 340 x 140 mm	1015 x 60 x 60 mm
Hauteur palette / Pallet height	1,2 m	1,2 m
Cartons par couche / Boxes per layer	2	20
Couches par palette / Layers per pallet	7	7
Cartons par palette / Boxes per pallet	14	140
Produits par palette / Products per pallet	140	140
Poids palette net / Pallet net weight	336 kg	
Poids palette brut / Pallet gross weight	356 kg	