

特点

- 垂直安装、3 极
- 立体声插座、确保高精度
- 3.5 mm 尺寸
- 多用途连接器、适用于多种音频应用
- $m\Omega m^2$ 最大触点电阻
- 500 v 直流时 $100M\Omega$ 电阻最小为 $1 m^2$
- 介电耐受电压为 500V 交流 1 分钟

RS Pro 面板安装立体声插孔插座、3pole

RS 号: 907-5680



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

插孔插头和插座

商品描述属性 1

尽管市场上已有一段时间存在 3.5 mm 插孔插座，但它仍然是可靠的插座，可确保每次操作时接触表面清洁。尽管 3.5 mm 插孔插座已在市场上存在一段时间、但它仍然是可靠的插座、可确保每次操作时具有清洁的触点表面。3.5 mm 插孔连接器、称为微型插孔插头或微型插孔插座、适用于要求较低的应用、但 Durable nylon panel mount 可为您提供卓越的性能。印刷电路板（印刷电路板）安装件特别适用于便携式设备、如 ipod、平板电脑或电缆耳机。

一般规格

| | |
|---------|--------------------------|
| 类型 | 立体声 |
| 性别 | 母 |
| 安装类型 | 面板安装 |
| 触点镀层 | 银 |
| 颜色 | 黑色 |
| 触点材料 | PBT |
| 极数 / 路数 | 3 |
| 应用 | MP3 播放器、高保真系统、游戏控制台、移动电话 |

电气规格

| | |
|------|---------------------|
| 额定电压 | 500 v 交流、500 v 直流 |
| 额定电流 | 1A |
| 触点电阻 | 最大 30mΩ μ a |
| 绝缘电阻 | 100m Ω 最小 @ 直流 500V |
| 耐电压 | 交流 500V 交流 1 分钟 |

机械规格

| | |
|------|--------|
| 规格 | 3.5 mm |
| 身体方向 | 垂直 |
| 终止方法 | 焊接 |

认证

| | |
|----------|--------------------------|
| 合规性 / 认证 | 2011/65/eu and 2015/863, |
|----------|--------------------------|

