

M18 BLDDRC-0X

M18™ BRUSHLESS PERCEUSE VISSEUSE COMPACTE

- Perceuse-visseuse brushless compacte mesurant 145 mm de long pour accéder aux espaces restreints
- Mandrin métal de 13 mm avancé pour des changements rapides d'embout et une meilleure rétention de l'embout.
- 60 Nm de couple - le meilleur rapport puissance/taille.
- Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Clip de ceinture réversible tout métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement.
- Indicateur de charge et éclairage LED
- Système de batterie flexible fonctionne avec tous les outils de la plateforme Milwaukee® M18™



REDLITHIUM™



Vitesse à vide (tr/min)	0 - 550/ 0 - 1,700
Capacité mandrin (mm)	13
Max. perçage bois / acier / brique (mm)	52/ 13/ 16
Couple max (Nm)	61
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.5 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	4933492832