

BIONIC

L'écran Bionic est conçu pour les travaux lourds : résistant là où il doit l'être, mais extrêmement léger pour le confort au quotidien. 2784 possibilités de réglage, 15 brevets, un écran facial révolutionnaire.

Protection accrue.

- Protection faciale intégrale, de la couronne au menton.
- Visière panoramique de haute qualité, pour une visibilité maximale.
- Grand choix de visières facilement remplaçables disponibles dans un vaste éventail de matériaux, teintes et finitions, pour satisfaire à toutes les demandes.
- Compatibles avec la plupart des lunettes, lunettes-masques et masques respiratoires.
- Mécanisme de verrouillage pour une sécurité totale.
- 100 % diélectrique.
- Optique d'excellente qualité pour une visibilité accrue.

Confort inégalé.

- 2784 combinaisons possibles.
- Mécanisme d'encliquetage pour un ajustement précis du serre-tête.
- Visière multi-position et système de verrouillage par crémaillère.
- Serre-tête respirant, amovible et lavable.
- Mousse cellulaire confortable à l'arrière du serre-tête.



AVANTAGES

- Sans métal
- Champ de vision étendu
- Auto-ajustement au tour de tête
- Superposable avec lunettes correctrices
- Compatible avec un masque respiratoire
- Compatible avec une protection auditive

NORMES

Marquage des verres: IR 3.0

Catégorie de certification CE: Catégorie 2

CARACTÉRISTIQUES

Type de lunette: Ecran facial

Type de travaux de soudure: Chalumeau

Couleur du verre: Teinte soudeur 3

Couleur de la monture: Noir

Matériau des oculaires: Polycarbonate

Monture: Elastique

Elastique: Textile

Avantage des branches: Branches inclinables et réglables en longueur, Branches rembourées

Accessoires optionnels: Bandeau, Porte écran, Oculaire/filtre interchangeable, Ecran facial