

RACCORDS RAPIDES DE SÉCURITÉ ASI 06 SUR PLAQUE



ASI 06 - Raccord pour flexibles

Profil : ARO 210



12

Ø de passage (mm)

6 mm

Référence	Pour tuyaux Ø int.
ASI 061806CP	6 mm
ASI 061808CP	8 mm
ASI 061810CP	10 mm
ASI 061813CP	13 mm