

# 1 锂电起子机/电钻

## 3.6V BOSCH GO 2 锂电起子机



额定电压	3.6伏特
空载速率	360转/分钟
硬/软最大扭力	5/2.5牛·厘米
最大螺丝直径	5毫米
容量	1.5安培小时
充电时间	1.5小时
充电线缆接口	MICRO USB
订货编号(螺丝批头2件套)	06019H2180*
(螺丝批头33件套)	06019H2181*

## 3.6V BOSCH GO 3 锂电起子机 新



额定电压	3.6伏特
空载速率	360转/分钟
硬/软/最小扭力	5/2.5/0.1牛·厘米
最大螺丝直径	5毫米
容量	2.0安培小时
充电线缆接口	USB-TypeC
订货编号(双向批头1件套)	06019H2280
(螺丝批头8件套)	06019H2281
(2x螺丝批头8件套)	06019H2282

## 12V GSR 120-LI 锂电起子机/电钻



最大钻孔直径	木材 20毫米
	钢材 10毫米
最大螺钉直径	7毫米
最大夹头直径	10毫米
最大扭矩(硬扭/软扭)	30/14牛·厘米
电池容量	12伏/2.0安时
扭矩设置	20+1
空载速率	1档 0-400转/分钟
	2档 0-1500转/分钟
充电器	AL1210CV
重量(含电池)	0.96千克
订货编号(双电版)	06019G8080
(单电版)	06019G8081

## 12V GSR 12V-30 锂电起子机/电钻



**HEAVY DUTY**

最大钻孔直径	木材 20毫米
	钢材 10毫米
最大螺钉直径	8毫米
最大夹头直径	10毫米
空载速率	1档 0-420转/分钟
	2档 0-1600转/分钟
最大扭矩(硬扭/软扭)	30/18牛·厘米
电池容量	12伏/2.0安时
扭矩设置	20+1
充电器	GAL1240
充电时间	35分钟
订货编号(双电版)	06019G9080
(双电版带附件卷)	06019G9081
(裸机版)	06019G9082

## 12V GSR 12V-15 FC 锂电起子机/电钻



4x夹头

最大钻孔直径	木材 19毫米
	钢材 10毫米
最大螺钉直径	7毫米
空载速率	1档 0-400转/分钟
	2档 0-1300转/分钟
最大扭矩(硬扭/软扭)	30/15牛·厘米
电池容量	12伏/2.0安时
充电器	AL1230 CV
充电时间	45分钟
重量(含电池)	0.8千克
订货编号(双电版)	06019F6080

**HEAVY DUTY**

## 12V GSR 12V-35 锂电起子机/电钻



1xL-BOXX工具箱

最大钻孔直径	木材 32毫米
	钢材 10毫米
最大螺钉直径	8毫米
最大夹头直径	10毫米
空载速率	0-460/1750转/分钟
最大扭矩(硬扭/软扭)	35/20牛·厘米
电池容量	12V/3.0安时
充电器	GAL 12V-40
重量(含电池)	0.92千克
订货编号(双电版)	06019H8082
(裸机版)	06019H8080

**HEAVY DUTY**

## 12V GSR 12V-35 HX 锂电起子机/电钻



最大钻孔直径	木材 32毫米
	金属 10毫米
最大螺钉直径	8毫米
空载速率	1档 0-460/分钟
	2档 0-1750转/分钟
最大扭矩(硬扭/软扭)	35/20牛·厘米
电池容量	12伏/3.0安时
充电器	GAL 12V-40
重量(含电池)	0.75千克
订货编号(双电版)	06019J9181

**HEAVY DUTY**

## 18V GSR 180-LI 锂电起子机/电钻



最大钻孔直径	木材 35毫米
	钢材 10毫米
最大夹头直径	13毫米
最大螺钉直径	10毫米
空载速率	1档 0-500转/分钟
	2档 0-1900转/分钟
最大扭矩(硬扭/软扭)	54/21牛·厘米
电池容量	18伏/2.0安时
充电器	GAL 18V-20
重量(含电池)	1.59千克
订货编号(双电版)	06019F8180*

## 18V GSR 185-LI 锂电起子机/电钻



附件盒

最大钻孔直径	木材 35毫米
	钢材 10毫米
最大夹头直径	13毫米
最大螺钉直径	10毫米
空载速率	1档 0-500转/分钟
	2档 0-1900转/分钟
最大扭矩(硬扭/软扭)	50/21牛·厘米
电池容量	18伏/2.0安时
充电器	GAL 18V-20
重量(不含电池)	0.93千克
订货编号(双电版)	06019K3080
(单电版)	06019K3081
(裸机版)	06019K3084

## 18V GSR 18V-50 锂电起子机/电钻



最大钻孔直径	木材 35毫米
	钢材 13毫米
最大夹头直径	1.5-13毫米
空载速率	1档 0-460转/分钟
	2档 0-1800转/分钟
最大扭矩(硬扭/软扭)	50/28牛·厘米
扭矩设置	20+1
电池容量	18伏2.0安时
充电器	GAL 18V-40
重量(不含电池)	1.05千克
订货编号(双电版)	06019H5080
(裸机版)	06019H5082

**HEAVY DUTY**

## 18V GSR 18V-EC 锂电起子机/电钻



最大钻孔直径	木材 38毫米
	钢材 13毫米
最大夹头直径	13毫米
最大扭矩(硬扭/软扭)	60/31牛·厘米
空载速率	1档 0-600转/分钟
	2档 0-1900转/分钟
重量(不含电池)	1.13千克
订货编号(裸机版)	06019E8180*

**HEAVY DUTY**

## 18V GSR 18V-60 FC 锂电起子机/电钻



最大钻孔直径	木材 38毫米
	钢材 13毫米
最大夹头直径	13毫米
最大扭矩(硬扭/软扭)	60/31牛·厘米
扭矩设置	20+1
空载速率	1档 0-600转/分钟
	2档 0-1900转/分钟
重量(含电池)	1.7千克
订货编号(裸机版)	06019G710*

1600A003NF (四爪头)\*  
1600A001SK (转动的三爪头)\*  
\*为可选附件