

## 2 Port KVM Switch mit Dual-VGA - USB 2.0

Product ID: SV231DVGAU2A



Dieser USB-KVM ermöglicht das Verbinden von zwei Computern mit je zwei VGA-Ausgängen zu einer Workstation mit zwei Monitoren. Sie können die Workstation ebenso wie zwei zusätzliche USB-Peripheriegeräte und 3,5-mm-Lautsprecher und Mikrofon zwischen den Computern wechseln.

### Optimieren Sie die Produktivität dank dualem Video

Dank Unterstützung für zwei VGA-Videoeingänge und zwei verschiedene Computer optimiert dieser KVM-Switch die Produktivität. Sie können nicht nur auf mehrere Computer zugreifen, sondern auch zwei VGA-Monitore an jedem Computer verwenden, um unabhängige Inhalte auf jedes Display zu streamen. So genießen Sie die Freiheit von Multitasking und steigern die Produktivität. Die VGA-Anschlüsse unterstützen Auflösungen von bis zu 1920x1200 für maximalen Bildschirmplatz.

## **Multisystemzugriff**

Dieser KVM-Switch ist dank dualem Video und Unterstützung für Tastatur und Maus ebenso wie einem 2-Port-USB-Hub für zusätzliche Peripheriegeräte hervorragend für den Zugriff auf zwei getrennte Systeme über dieselbe Workstation geeignet. Dank Unterstützung für Ihre Workstation und zwei zusätzliche Peripheriegeräte ist dieser KVM hervorragend für die Serversteuerung geeignet und erleichtert den Zugriff auf mehrere Computersysteme.

## **Problemloser Betrieb**

Dieser 2-Port-KVM gewährleistet eine mühelose Bedienung dank intuitiver Hotkey-Steuerung. Er liefert eine einfache und doch umfassende Lösung zum Wechseln zwischen den angeschlossenen Computern und unterstützt zudem die manuelle Bedienung mithilfe von leicht zugänglichen Tasten an der Vorderseite des Switches.

Der SV231DVG2A wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Steuern Sie zwei Computer mit Dual-Head-Videokarten in jedem Computer von einer einzelnen Workstation, um die Produktivität im Büro zu steigern
- Arbeiten Sie mit Multimediaanwendungen wie Video- und Fotobearbeitung
- Bedienen Sie mehrere Computer in Fertigungsstraßen
- Installation im Serverraum für Zugriff auf mehrere Computer

### Features

- Maximale Produktivität dank dualem Display und Zugriff auf mehrere Computer
- Mühelose Bedienung dank Hotkey- und Drucktastenwechsel
- Teilen Sie Ihre USB-Peripheriegeräte mit integriertem 2-Port-USB-Hub
- Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200.
- 3,5-mm-Lautsprecher- und Mikrofonkonsolenunterstützung

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	Einbaufähig	Nein
	KVM-Ports	2
	Mehrfach-Monitor	2
	Mit Kabeln	Nein
	PC-Schnittstelle	USB
	PC-Videotyp	VGA
	Reihenschaltung	Nein
<b>Leistung</b>	DVI-Unterstützung	Nein
	Hot-Key Selection	Ja
	IP-Steuerung	Nein
	Max. Analogauflösungen	1920 x 1200
	Max. Anzahl von Benutzern	1
	MTBF	72.000 Stunden
	OSD- & Schnellastenunterstützung	Nein
	Portauswahlunterstützung	Drucktaste und Schnellasten
	Unterstützte Auflösungen	up to 1920 x 1200
<b>Steckverbinder</b>	Hostanschlüsse	4 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Input 4 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse Input 2 - USB B (4-polig) Buchse
	Konsolen-Schnittstelle(n)	2 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Output 1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse Output 4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
<b>Anzeiger</b>	LED-Anzeiger	1 - Grün - Stromversorgung
		2 - Grün - PC erkannt
		2 - PC-Auswahlanzeigen
		2 - Rot - PC-Anzeige
<b>Strom</b>	Ausgangsspannung	12 DC
	Ausgangsstrom	1.5A
	Eingangsspannung	110V-240V AC

	Eingangsstrom	0.6A
	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	M
	Stromverbrauch	18
<b>Umwelt</b>	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Feuchtigkeit	90% relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
<b>Physische Eigenschaften</b>	Farbe	Schwarz
	Gehäusotyp	Stahl
	Produktbreite	4.1 in [104 mm]
	Produktgewicht	27.1 oz [768 g]
	Produkthöhe	2.2 in [57 mm]
	Produktlänge	6.3 in [159 mm]
	Produkttiefe	5.1 in [130 mm]
<b>Verpackungsinformationen</b>	Versandgewicht (Verpackung)	2.6 lb [1.2 kg]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - Dualer VGA-USB KVM-Switch 1 - Universal-Netzadapter (NA/UK/EU) 1 - Anleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.