

Article numéro: 77545

Raclette sol Mousse, 600 mm, Blanc



Les raclettes Vikan sont très solides et résistantes. Idéales pour l'industrie alimentaire en général. Adaptées à tous les types de sols. Lorsque le caoutchouc est usagé, il suffit de changer la cartouche. Lame de rechange 77745 / 77749.

Données techniques

Code EAN	5705020775451
Code Dun	15705020775458
Code de marchandise	96039099
Matériau	Polypropylène, Caoutchouc cellulaire
Quantité par Carton	10 Pcs.
Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm)	320 Pcs.
Couleur	Blanc
Hauteur	115 mm
Longueur	600 mm
Largeur	85 mm
Colis Longueur	615 mm
Colis Hauteur	210 mm
Colis Largeur	295 mm
Poids brut	0.326 kg
Poids net	0.287 kg
Pays d'origine	Denmark
Température max. de nettoyage (Autoclave)	80 °Celsius
Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)	93 °Celsius
Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)	80 °Celsius
Température d'utilisation min.	-20 °Celsius
PH min. en concentration d'utilisation	2
PH max. en concentration d'utilisation	10.5

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.