

Verfügbarkeit : Lieferbar



Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Produktserie | TeSys |
| Kurzbezeichnung des Geräts | GS2AH |
| Produkt oder Komponententyp | Drehantrieb |
| Grifffarbe | Rot |
| Farbe der Grifffrontplatte | Gelb |

Zusatzmerkmale


| | |
|-----------------------------|---|
| Typ des Steuergriffs | Außen, Frontseite |
| Beschriftung | O-I |
| Verriegelung des Drehgriffs | Mit |
| Produktkompatibilität | GS |
| Nennstrom [In] | 30 A 400 A 100 A 200 A 60 A |
| Produktgewicht | 0,24 kg |

Montage

| | |
|------------------|-----------|
| Normen | UL CSA |
| Schutzart (NEMA) | NEMA 4/4X |

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------------------------|---|
| Grad der Umweltverträglichkeit | Green-Premium-Produkt |
| ROHS | Konform Schneider-Electric-Konformitätserklärung |

| | |
|------------------------------|--|
| REACH | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert |
| Umgebungsbedingungen Produkt | Verfügbar  Produktumweltprofil |
| Entsorgungshinweise | Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---------|-----------|
| Periode | 18 Monate |
|---------|-----------|