


1 2 3 4 5 6 7 8

SEZIONE A:A

SCALA NON IMPEGNATIVA
(DO NOT SCALE)
DIMENSIONI IN mm
DIMENSIONS IN mm

METRIC

PROIEZIONE EUROPEA
(EUROPEAN PROJECTION)



NERVATURE DI RINFORZO

N.3 BUGNE PER "AGG. SECONDARIO"
LATO INGRESSO CAVI

NERO	POLYAMIDE 6.6	281734-2
NATURALE	POLYAMIDE 6.6	281734-1
FINITURA / COLORE (FINISH / COLOUR)	MATERIALE (MATERIAL)	NUMERO (PART NUMBER)

CUSTOMER DWG. FOR REFERENCE ONLY

DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED	RELEASE FOR PUBLICATION	19
©COPYRIGHT 1985 BY AMP INCORPORATED, HARRISBURG, PA. ALL INTERNATIONAL RIGHT RESERVED AMP PRODUCTS MAY BE COVERED BY U.S. AND FOREIGN PATENT AND/OR PATENT PENDING		
TOLLERANZE, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO (TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)	DIAM. ISOLANTE (INS. DIA. RANGE)	RANGO FILO (WIRE RANGE)
± 0.3	-	-
ANGOLI (ANGLES)	SCALA (SCALE)	
± 2°	-	

AMP AMP ITALIA S.p.A.
Corso F.lli Cervi, 15
COLLEGNO (TORINO)

REV.	REVISIONI (REVISION RECORD)	DIS. DATA (DR. DATE)
E	AGGIUNTO N.3 BUGNE PER AGG. SEC. E NERVATURE DI RINFORZO 11 MAR 85 C.I. 195	DIS. V. RANIERI (DR.) 8/1/86
D	AGGIORNATO	16-3
C	MODIFICATO	14/2/86
B	MODIFICATO	8/1/86
A	ERA PN IA-85-5518-1	12/2/85

DESCRIZIONE (DESCRIPTION)	3 POS. REC. HSG. POS. LOCK FLAG .312" SR.		
LOC.	SIZE	NUMERO (COP. NO.)	REV.
IA3	C-	281734-F	E
FOLIO (SHEET)	DI		(OF)

NOTE:
1) BLOCCHETTO ADATTO PER CONTATTI AMP POS. LOCK FLAG .312" SPS P/N 281737-2.

DISTRIBUZIONE
(PRINT DIST.)

1 2 3 4 5 6 7 8