



Hauptmerkmale

Baureihe	Mureva
Produkt- oder Komponententyp	Steckdose
Kurzbezeichnung des Geräts	Mureva socket
Stecker/Steckdosen-Kategorie	Niederspannung
Konfiguration der Ausgangspole	2P + E mit Rollläden
Beschreibung der Pole	2-polig + E
Netzwerktyp	AC
Ausgangsstandard	Französisch
Farbton	Grau

Zusatzmerkmale

[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose	Stifterde
Stecker, Steckdosenmaterial	Selbstlöscher Kunststoffwerkstoff
Abdeckungstyp	Abdeckung mit Scharniere und Dichtung
Gehäusevariante	Panel mounting
Montagemodus	Schalttafelmontage
Anzahl der Steckdosen	1
Befestigungsmodus	4 Befestigungspunkte
Basisabmessungen	65 x 85 mm
Höhe	85 mm
Breite	65 mm
Schutzart (IP)	IP65
Schutzart (IK)	IK09

Montage

Schutzart (IP)	IP65
Schutzart (IK)	IK09
Feuerbeständigkeit	850 °C

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
RoHS exemption information	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich