

Mini DisplayPort 1.2 naar VGA adapter - Mini DP naar VGA converter - 1920x1200

Product ID: MDP2VGA2



Met de MDP2VGA2 Mini DisplayPort naar VGA converter kunt uw Mini DisplayPort-videobron (laptop, Macbook®, Ultrabook etc.) aansluiten op een VGA-scherm of -projector, en bespaart u de kosten voor een upgrade naar een Mini DisplayPort compatibel scherm. De mDP-adapter is de perfecte accessoire voor uw Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2 of Surface Book.

Door de compacte constructie en het feit dat er geen externe voedingsadapter nodig is, garandeert deze mDP-naar-VGA-adapter maximale mobiliteit, waardoor het een ideale laptopaccessoire is.

De adapter is compatibel met Intel® Thunderbolt™, bij directe aansluiting op een ondersteunende DisplayPort-over-Thunderbolt™-I/O-poort en ondersteunt resoluties tot 1920x1200 (WUXGA).

De MDP2VGA2 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Voor gebruik met single-mode Mini DisplayPort-videobronnen die geen multimode DP++ signalen kunnen verzenden, zoals ATI® Eyefinity-videokaarten
- Ideaal om uw VGA-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm
- Sluit uw VGA-scherm (monitor, projector) direct aan op een Mini DisplayPort 1.2-uitvoerapparaat
- Geschikt voor VGA-videoweergave vanaf uw Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3 of Surface Pro 2

Features

- Ondersteunt schermresoluties tot 1920x1200/1080p
- Compatibel met Intel® Thunderbolt™-apparaten die geschikt zijn voor het verzenden van een DisplayPort-sigitaal
- Plug & play-installatie
- DisplayPort 1.2 compatibel

Hardware	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Actief
	Adapterstijl	Adapters
	Audio	Nee
	AV-ingang	DisplayPort
	AV-uitgang	VGA
	Chipsetcode	Analogix - ANX9833
Prestaties	Maximale analoge resoluties	1920x1200 / 1080p (output)
	Maximale digitale resoluties	1920x1200 / 1080p (input)
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Connector(en)	Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Mannelijk
	Connector B	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Vochtigheid	10% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	1.4 in [35 mm]
	Gewicht product	1 oz [27 g]
	Hoogte product	0.3 in [8 mm]
	Kabellengte	7.1 in [180 mm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	8.7 in [220 mm]
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	1.3 oz [36 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - Mini DisplayPort 1.2-naar-VGA-adapter

Product appearance and specifications are subject to change without notice.