


NATR35-PP

Galet de roulement

Yoke type track rollers NATR..-PP-A, single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, needle roller and cage assembly and an inner ring, axial guidance of outer ring is provided by the plastic axial plain washers and contact washers, three-stage sealing by plastic axial plain washer on both sides

Information technique



Votre alternative produit actuelle

joint	PP	Joint frottant des deux côtés
profile bague extérieure	IOP	Optimized INA-profile
dispositif de lubrification	IR	Via inner ring

dimensions principale & données de performance

d	35 mm	Alésage
D	72 mm	Diamètre extérieur
B	29 mm	Largeur, bague intérieure
$C_{r\ w}$	24.800 N	Charge dyn. de base, radiale
$C_{0r\ w}$	45.000 N	Charge stat. de base, radiale
$C_{ur\ w}$	6.000 N	Limite à la fatigue, radiale
$n_{D\ G}$	1.000 1/min	Vitesse pour une lubrification à la graisse
$F_{0r\ per}$	45.000 N	Charge radiale statique admissible
$F_{r\ per}$	45.000 N	Charge radial dynamique admissible sur bague extérieure
≈m	0,6 kg	Poids

Dimensions

C	28 mm	Largeur, bague extérieure
d_2	58 mm	Diamètre extérieur rondelle de butée
r_{min}	1,1 mm	Dimension minimum de chanfrein

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact

Caractéristiques



Effort radial



Lubrification à vie, sans entretien


Lubrification à la graisse


Etanche des 2 côtés

La fiche technique ne contient qu’une vue d’ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d’informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact