

特点

- 柔性、轻型 Durable
- 镜面光滑内部、可提高流量
- 可耐受各种化学制品
- 高防潮吸收能力
- 卓越的耐磨性

RS Pro 软管、红色尼龙 6mm x 30m nmf 系列

RS 号: 483-55



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS PRO 为您提供一系列尼龙空气软管。适用于需要精确和安全连接的应用。提供 11 型和 12 型，用于需要低毒和食品安全设备的区域（11 型）。此外还提供更标准的软管，适用于各种环境。所有型号均高度可靠且品质卓越。

一般规格

颜色	红色
材料	尼龙
管筒数	1
特殊功能	高度灵活
应用	空气制动器、燃油和润滑剂应用、工业和汽车生产线、仪器仪表和辅助空气系统

机械规格

软管内径	4mm
软管外径	6mm
长度	30m

操作环境规格

最大工作压力	=>21 bar
最低工作温度	-40°C
最高工作温度	+80°C
爆破压力	=>63 bar

认证

合规性 / 认证

BS D/ENCpt1 也可以 ISO7628 吧

