

Skærmholder PRO til 2 skærme, bordbeslag

Artikel nr.	508523	Antal salgsheder	1 Piece
Farve	Silver	Salgsheder EAN	4005546998404
Emballageenhed	stk	Emballagevægt (brutto)	3988 G
Basis EAN	4005546998404	Oprindelsesland	DE



Logoer og udmærkelser



Produkt beskrivelse

- Monitor arm med bordbeslag til 2 skærme
- Ergonomisk arbejde ved hjælp af individuel og let indstilling af skærmens højde, hældning og retning
- Kan drejes 360°, så skærmen kan anvendes i høj- eller tværfORMAT
- Beskyttelse mod tilskadekomst mellem bevægelige komponenter ved hjælp af integreret sikkerhedssystem
- Inkl. fem kabelklemmer, der kan placeres individuelt og sikrer orden i kabelføringen
- Skærmene kan flyttes og fastgøres i den ønskede position på tværstiveren
- Enkel montering inkl. værktøj
- Universel VESA-beslag (75 x 75 mm eller 100 x 100 mm)
- Til standard/buede skærme fra 21 til 27 blanker (53,34 til 68,58 cm) og 3-8 kg
- Bordbeslag til bordtykkelser fra 14-44 mm
- 10 års garanti
- Fremstillet i Tyskland
- Materialer af høj kvalitet for lang levetid: aluminium og plast af bedste kvalitet
- Miljøvenlig iht. ISO 14021

508523_PDS_DURABLE_da_DK.pdf | 2025-06-01 09:07

1/2

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77 - 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone +49 (0) 2371 662 0 · Fax +49 (0) 2371 662 221
Mail durable@durable.de | durable.de

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid contractual relationship. It is the customer's responsibility to determine the suitability of this product for the customer's intended use. DURABLE does not assume any liability for the customer's use of this product or the information contained herein.



Skærmholder PRO til 2 skærme, bordbeslag

Produkt detaljer

Udvendig brede (mm)	780
Udvendig højde (mm)	445
Udvendig dybde / længde	190 mm
Påfyldningsmængde / påfyldningsmængde til	2 Skærm(e)
Brand	DURABLE
Holdere til skærmstørrelse	53,3 cm (21") - 68,6 cm (27")
Velegnet til buede skærme	Nej
Skærm drejelig [°]	360
Justerbar skærm, der kan låses på plads	Ja
Drejeradius for skærmholder	200° sidelæns
Trinløs skærmtiltning	+ 85° / - 25°
Højdejusterbar fra til	50 - 340 mm
Holderens funktioner	Drejelig, vippelig, svingbar højdejusterbar, glidebar sidelæns
Bordtykkelse / Ø kabelhul	14 - 44 mm
Kabelføring	Ja
Max belastningskapacitet	3 - 8 kg hver
VESA nejrm	75 x 75 mm, 100 x 100 mm
Montage	Let monteret
Garanti	10 år
Oprindelsesland	Fremstillet i Tyskland