

710-C12

Comparateur électronique à affichage digital avec sortie de données

MESURE, CONTRÔLE ET TRAÇAGE



Description

Grand affichage LCD.

Touches et tiges inoxydables trempées et rectifiées. Pointe de mesure interchangeable M2,5.

Fonction ON/OFF, ABS et Preset. Remise à zéro dans toutes les positions.

Fonction min/max, tolérance et set (sélection et affichage de seuils de tolérance).

Livré en coffret plastique avec certificat de conformité, une pile 3 V (CR 2032) et une notice d'utilisation.

Possibilité de raccorder l'appareil à un ordinateur grâce au câble KC-3 pour l'envoi des données vers un système de traitement statistique.

Données techniques

Référence	710-C12	Précision (mm)	0,01
Capacité (mm)	0 - 12,7	Poids (g)	95
Garantie	Service Assistance Technique		

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2021

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2021

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2021

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2021

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2020

[Consulter le catalogue](#)

MESURE, CONTRÔLE ET TRAÇAGE