

スペーサー
の選定

黄銅
スペーサー

CB-300E (M=3用)		L	品番	L	品番	L	品番
	1	CB-301E	8.5	CB-308.5E	22	CB-322E	
	1.5	CB-301.5E	9	CB-309E	23	CB-323E	
	2	CB-302E	9.5	CB-309.5E	24	CB-324E	
	2.5	CB-302.5E	10	CB-310E	25	CB-325E	
	3	CB-303E	11	CB-311E	26	CB-326E	
	3.5	CB-303.5E	12	CB-312E	27	CB-327E	
	4	CB-304E	13	CB-313E	28	CB-328E	
	4.5	CB-304.5E	14	CB-314E	29	CB-329E	
	5	CB-305E	15	CB-315E	30	CB-330E	
	5.5	CB-305.5E	16	CB-316E	35	CB-335E	
	6	CB-306E	17	CB-317E	40	CB-340E	
	6.5	CB-306.5E	18	CB-318E	45	CB-345E	
	7	CB-307E	19	CB-319E	50	CB-350E	
	7.5	CB-307.5E	20	CB-320E			
8	CB-308E	21	CB-321E				

ご注文個数 50個～

CB-300CE (M=3用)		L	品番	L	品番	L	品番
	1	CB-301CE	8.5	CB-308.5CE	22	CB-322CE	
	1.5	CB-301.5CE	9	CB-309CE	23	CB-323CE	
	2	CB-302CE	9.5	CB-309.5CE	24	CB-324CE	
	2.5	CB-302.5CE	10	CB-310CE	25	CB-325CE	
	3	CB-303CE	11	CB-311CE	26	CB-326CE	
	3.5	CB-303.5CE	12	CB-312CE	27	CB-327CE	
	4	CB-304CE	13	CB-313CE	28	CB-328CE	
	4.5	CB-304.5CE	14	CB-314CE	29	CB-329CE	
	5	CB-305CE	15	CB-315CE	30	CB-330CE	
	5.5	CB-305.5CE	16	CB-316CE	35	CB-335CE	
	6	CB-306CE	17	CB-317CE	40	CB-340CE	
	6.5	CB-306.5CE	18	CB-318CE	45	CB-345CE	
	7	CB-307CE	19	CB-319CE	50	CB-350CE	
	7.5	CB-307.5CE	20	CB-320CE			
8	CB-308CE	21	CB-321CE				

ご注文個数 50個～

ジュラコン
スペーサー

ステンレス
スペーサー

スチール
スペーサー

PPS
スペーサー

PBT
スペーサー

エコ
スペーサー

アルミ
スペーサー

ベーク
スペーサー

ナイロン
スペーサー

ビーク
スペーサー

レニー
スペーサー

LED取付
スペーサー

D-Sub取付
スペーサー

PTFE
スペーサー

セラミック・ガラス
スペーサー

チタン
スペーサー

ピンヘッダー

基板用
マウントパーツ

インサート
ナット

メカニカル
パーツ

樹脂
ワッシャー

樹脂
プッシュ

樹脂ねじ、
ボルト、ナット

金属ねじ、ボルト
ナット、ワッシャー

材料資料