

## WheelMouse optical



Le varianti di realizzazione possono differire dall'immagine del prodotto

### Basta inserirlo e mettersi al lavoro

Comodo mouse Plug & Play, adatto per destrimani e mancini. Grazie al formato gradevole e agli arrotondamenti ideali, il mouse entra perfettamente in una mano e ha un aspetto molto elegante.

### Vantaggi decisivi

- Sensore ottico per movimenti precisi del puntatore
- Compatibile con PC e Mac tramite porta USB
- Prestazioni precise con risoluzione a 1000 dpi
- Easy scrolling grazie al PowerWheel
- Design elegante, adatto sia alla mano destra che alla sinistra
- Connessione e disconnessione senza problemi anche durante il funzionamento
- adattatore per interfaccia PS/2 incluso

### Dati tecnici:

#### Peso (prodotto):

ca. 135 g

#### Peso totale (con imballo):

ca. 155 g

#### Lunghezza cavo:

ca. 1,80 m

#### Temperatura di magazzinaggio:

da -15°C a 60°C

#### Temperatura di esercizio:

da 0°C a 40°C

#### Corrente assorbita:

30 mA (tipica)

#### Connessione:

- USB (PS/2 tramite adattatore)

### Autorizzazioni del prodotto:

- VDE GS 
- c-tick 
- CE 
- FCC 
- cTUVus 

### Requisiti di sistema:

- Porta USB o PS/2

### Dotazione:

- WheelMouse optical
- Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2)
- manuale d'uso cartaceo

### Dimensioni (prodotto):

ca. 120 x 65 x 40 mm

### Dimensioni imballo:

ca. 136 x 89 x 48 mm

### Affidabilità:

- MTBF > 80.000 ore

### Mouse:

- Rilevamento: Ottico
- Risoluzione: 1000 dpi
- Numero di tasti: 3
- Modello rotella del mouse: Rotellina di scorrimento con funzione di tasto
- Modello: Simmetrico
- Collegamento: USB (PS/2 tramite adattatore)
- Frequenza di rilevamento: 1500/secondo
- Colore alloggiamento: A seconda del prodotto, vedere tabella "Varianti di realizzazione"
- Colore tasti: A seconda del prodotto, vedere tabella "Varianti di realizzazione"

### Confezione:

- Numero di prodotti nel cartone: 40
- Numero di cartoni per pallet: 21

### Durata della garanzia:

2 anni

Con riserva di errori, modifiche tecniche e modalità di consegna. I dati tecnici si riferiscono solo alle specifiche dei prodotti. Le caratteristiche non vengono garantite in questo contesto.

**Varianti di realizzazione:**

	<b>Nome prodotto</b>	<b>Numero d'ordine</b>	<b>Codice EAN</b>	<b>Mouse Colore alloggiamento</b>	<b>Mouse Colore tasti</b>
1	WheelMouse optical M-5400	M-5400	4025112056789	grigio chiaro	grigio chiaro
2	WheelMouse optical M-5400	M-5400-0	4025112082962	bianco-grigio	bianco-grigio
3	WheelMouse optical M-5450	M-5450	4025112056994	nero	nero