

**HYDNUT300-E** [↗](#)

Ecroû hydraulique

HYDNUT..-E

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Series	E	Metric fine pitch thread/trapezoid thread
--------	---	---

Données techniques

d	Tr300x4	Filetage
D	405 mm	Diamètre extérieur
B	62 mm	Largeur
b	52 mm	Largeur de la bague de pressage
D ₁	365 mm	
d ₁	302 mm	
s	13 mm	Course, max.
	237,1 cm ²	Surface du piston
	500 bar	Pression, max.
	1.185 kN	Force d'entraînement, max.
≈m	27,3 kg	Poids

information additionnelle

1 pc. Hydraulic nut,	Delivery scope
3 pcs. Clamping screws,	
1 pc. Screw plug,	
1 pc. Connection nipple,	
3 pcs. to 5 pcs. Threaded pins,	
1 pc. Hand lever,	
1 pc. Replacement seal set,	
1 pc. User manual	