

7ポート USB 3.0ハブ 急速充電専用ポート搭載(2ポート x 2.4A)

Product ID: ST93007U2C



高速充電対応7ポートUSB 3.0ハブ。通常のデータハブとしての機能と、モバイル端末用充電ポート2口を提供します。MacBookなどのノートパソコンやデスクトップコンピュータに7口の USB 3.0ポートと、2口の高速充電ポート(最大2.4A)を追加することができます。家庭、オフィス、ホットデスク環境などに最適なソリューションです。

Android™ /iPad/iPhoneその他のモバイル端末の高速充電

本製品には、2.4Aの充電専用ポート2口がついており、Android™、Apple、Samsung™などのスマートフォンやタブレット、その他USB対応デバイスを簡単に充電することができます。充電ポートはハブの上部についており、アクセスしやすくなっています。

充電ポートとデータポートは同時使用が可能のため、USB 3.0周辺機器を使いながらモバイル端末の充電ができ便利です。ホストコンピュータの電源がオフ状態、スリープモード、接続が完全に切断された場合でも、デバイスの充電を継続することができます。

コンピュータの接続機能を拡張

このUSB 3.0 (別名USB 3.1 Gen 1)ハブは、7口のUSB 3.0ポートをワークステーションに増設し、作業効率を向上させます。5Gbpsの高速データ転送に対応しており、外付けハードドライブ、プリンタ、スキャナ、高解像度ウェブカメラ、ビデオカメラなど、高い処理能力が必要な機器にも対応します。

使いやすい設計

このUSB 3.0ハブは、ノートパソコン、デスクトップコンピュータの両方に適したアクセサリです。作業スペースで場所を取らない小型設計で、USB 3.0ポート間のスペースは広くとっており、頻繁に使用するデバイスを簡単に挿抜することができます。また、ドライバのインストールが不要なため、すぐにセットアップが完了します。

StarTech.com では、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- 家庭、オフィス、ホットデスク環境でデュアルポート充電ステーションまたはデータハブとして使用
- コンピュータの接続機能を拡張すると同時にモバイル端末を高速充電
- 手の届きにくいUSBポートをよりアクセスしやすく配置

Features

- 2口の2.4A USB高速充電ポートを使用しスマートフォンやタブレットを素早く充電
- デスクトップ/ノートパソコンに7口のUSB 3.0ポートを増設し、複数のUSBデバイスを接続
- USBバッテリー充電仕様1.2に対応。Apple、Samsung Galaxyなど各種モバイル端末を充電
- スタイリッシュでコンパクトなデザイン
- ハブポートと高速充電ポートを同時に使用
- ドライバ不要でマルチプラットフォームに対応するユニバーサルな互換性
- 最大5GbpsのSuperSpeed USB 3.0スループット
- オンオフ電源ボタン内蔵
- プラグアンドプレイとホットスワップに対応
- ポートの状態を示すLEDインジケータ
- USB 1.x/2.0対応機器との下位互換性

| | | |
|-----------|---------------|---|
| | Warranty | 2 Years |
| ハードウェア | USB-C デバイスポート | なし |
| | USB-C ホスト接続 | なし |
| | インターフェース | USB 3.0 |
| | チップセットID | VIA/VLI - VL812 |
| | バス型 | USB 3.0 |
| | ポート | 7 |
| | 業界標準 | USB/バッテリー充電規格1.2 USB 3.0対応。USB 2.0/1.1と下位互換性あり |
| | 高速充電ポート | あり |
| 性能 | タイプおよび定格 | USB 3.0 - 5 Gbit/s |
| | 最大データ転送速度 | 5 Gbps |
| コネクタ | コネクタタイプ | 7 - USB Type-A (9ピン)USB 3.0 メス 2 - USB 3.0 A(Fast-Charge, 9ピン,SuperSpeed) メス |
| | ソフトウェア | OS互換性 |
| 特記 / 必要条件 | 注意 | USB 2.0ホストポートに接続した場合、性能が限定される場合があります |
| | システムおよびケーブル要件 | USB 3.0ポート搭載のホスト コンピューター ハブの動作には、同梱の電源アダプタの接続が必要です。 |
| インジケータ | LEDインジケータ | 7 - ポートステータス(青) |
| | | 2 - 充電ポートステータス(青) |
| 電源 | センターチップのポラリティ | ポジティブ |
| | プラグタイプ | M |
| | 入力電圧 | 100 ~ 240 AC |
| | 入力電流 | 1.0 A |
| | 出力電圧 | 12 DC |
| | 出力電流 | 4 A |
| | 消費電力(W) | 48 |
| | 電源 | ACアダプタ同梱 |
| 環境条件 | 保存温度 | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) |
| | 動作温度 | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| | 湿度 | 10% ~ 90% RH (結露なし) |
| 物理的特徴 | エンクロージャタイプ | プラスチック |

| | | |
|-------------------|------------------|--|
| | サイズ | デスクトップ |
| | 色 | ブラック |
| | 製品幅 | 2.4 in [60 mm] |
| | 製品重量 | 4.7 oz [134 g] |
| | 製品長さ | 7.9 in [200 mm] |
| | 製品高さ | 1 in [25 mm] |
| パッケージ情報 | 工場出荷時 (パッケージ) 重量 | 30.7 oz [870 g] |
| 箱に含まれているもの | パッケージ内容 | 1 - 7ポートUSB 3.0 ハブ (2.4A充電専用ポート付き) 1 - USB 3.0ホストケーブル 1 - ユニバーサルACアダプタ (日本 / 北米 / 欧州 / イギリス / オーストラリア) |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.