

High

Cadenas rectangulaire

Avec une réelle expertise en fabrication, un design exclusif et une qualité certifiée par des tests exigeants, les cadenas rectangulaires Yale ont été conçus pour répondre à vos besoins.

De forme rectangulaire, ces cadenas de sécurité ont été spécialement conçus pour la protection de container, poids lourds, barrières, chaînes ou n'importe quel bien situé en extérieur. Ils disposent d'une anse protégée et d'une forme unique étudiée pour limiter l'utilisation d'une tenaille.

Yale prend soin de vos biens, vous vous occupez du reste.



Y114B/50/111/1



Y114B/60/114/1



Y114B/70/113/1



Y114B/80/118/1



Y114B/90/127/1



Applications recommandées



Extérieur



Garage



Portail

Caractéristiques

- Anse en acier cémenté pour une meilleure résistance à la coupe.
- Anse protégée pour éviter l'exposition de l'anse et protéger contre les attaques à la tenaille.
- Performances testées et mesurées selon la norme EN12 320 : 2012.
- Résistance à la corrosion de 96 heures en brouillard salin.
- Plus de 10 000 cycles de manoeuvres (ouverture et fermeture).

High



Cadenas rectangulaire



Description	Cadenas rectangulaire 50 mm	Cadenas rectangulaire 60 mm	Cadenas rectangulaire 70 mm	Cadenas rectangulaire 80 mm	Cadenas rectangulaire 90 mm
Référence	Y114B/50/111/1	Y114B/60/114/1	Y114B/70/113/1	Y114B/80/118/1	Y114B/90/127/1
Points de verrouillage	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Matière du corps	Laiton	Laiton	Laiton	Laiton	Laiton
Matière de l'anse	Acier cémenté	Acier cémenté	Acier cémenté	Acier cémenté	Acier cémenté
Hauteur intérieure de l'anse	12 mm	15 mm	13 mm	19 mm	27 mm
Largeur intérieure de l'anse	20 mm	26 mm	32 mm	36 mm	41 mm
Poids (clés incluses)	295 g	345 g	500 g	715 g	900 g
Dimensions (mm)	Largeur : 50 Hauteur : 48 Diamètre : 17 Anse Ø : 8	Largeur : 60 Hauteur : 54 Diamètre : 18 Anse Ø : 9	Largeur : 70 Hauteur : 59 Diamètre : 20 Anse Ø : 10	Largeur : 80 Hauteur : 69 Diamètre : 22 Anse Ø : 13	Largeur : 90 Hauteur : 76 Diamètre : 24 Anse Ø : 13
Résistance à la corrosion	96 heures	96 heures	96 heures	96 heures	96 heures
Clés	3 clés	3 clés	3 clés	3 clés	3 clés
Goupilles	Cylindre 5 goupilles	Cylindre 5 goupilles	Cylindre 5 goupilles	Cylindre 5 goupilles	Cylindre 5 goupilles
Grade CEN	2	2	3	3	3

Pour plus d'information sur nos produits, visitez :

www.yalelock.com

Yale EMEA
School Street, Willenhall,
West Midlands WV13 3PW