Datenblatt:

Steckdosenleiste VARIABL 4xT13 3m mit Schalter + Dreh-Winkelstecker MISTER T ws

Kompakte Steckdosenleiste im exklusiven Design. Gelungene Mischung aus Innovation und Technik. Die Steckdosenleiste besteht aus 4 x T13 Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz, einem T12/13 Stecker inklusive T10A 20x5 Sicherung und 3 Meter Kabel. Mit den 2 Haftmagneten und 2 Metallklebehalterungen lässt sich die Steckdosenleiste schnell und einfach auf Metall oder anderen Oberflächen fixieren. Die Aufwickelvorrichtung verhindert einen Kabelsalat bei Nichtgebrauch.





Artikelnummer	50 00051
EAN	7611007161606
Einheits Nr.	986050783
Einheit	STK
Verpackungseinheit	3
Verpackungsmasse	7.0 x 24.0 x 4.0 (B x H x T) cm
Bruttogewicht	0.500 Kg
Ursprungsland	CN
Zolltarifnr.	85366990

Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Steckdosenleiste Standard
Marke	STEFFEN
Modell	Variabl
Anzahl Steckdosen	4
Steckdosentyp	Typ 13
Steckdosenfarbe	Weiss
Steckdosenausrichtung	längs
Erhöhter Berührungsschutz	Ja
Schalter	Ja
Nennstrom	10 A
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung	2300 W
Kabeltyp	H05VV-F (Td)
Leiteranzahl	3
Leiterquerschnitt	1 mm2
Kabellänge	3 m
Kabelfarbe	Weiss
Steckertyp	Typ 12 Dreh-Winkelausführung (drehbar 320°) mit integrierter Feinsicherung
Befestigungsmöglichkeit	Haftmagnete mit Metallklebehalterungen, Aufhängeöse
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Produktfarbe	Weiss
Verwendung	Innen

Merkmal	Bezeichnung
K2 Baustellentauglich	Nein
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-5...+45 °C
Sicherheitsfunktionen	Überstromschutzschalter
Zusatzfunktionen	Stecker mit integrierter Sicherung und zusätzlicher Typ 13 Steckdose
Zusatzfunktionen	Stecker bis zu 320° drehbar
Zusatzfunktionen	integrierte Aufwickelvorrichtung
Produkthöhe	240 mm
Produktbreite	70 mm
Produkttiefe	40 mm
Gewicht netto	0.495 Kg
Verpackungsart	Sleeve mit Eurolochung