

- Référence: CSI 061101
- Profil / style : ISO 6150 C 6 mm
- Connexion : 1/4 BSP femelle parallèle
- Description : Raccord air comprimé
- Pression de travail maxi : 12 bar
- Température maxi : +70°C
- Débit @ 6 b avec DP 0.6 bar : 833 l/min.
- Sécurité anti-coup de fouet : ISO 4414
- Système de fermeture : Bouton une impulsion
- Matériau : Corps composite
- Code couleur : Bouton noir
- Antistatique
- Conforme ATEX 2 standard
- Silicon free
- Corps anti-rayure
- Cartouche interne anti éclatement
- Résistant à l'écrasement et aux chocs
- Corps positionnable
- Valve design "Débit maxi / perte de charge mini"
- GARANTIE : 3 ans, zéro fuite

