

FR704 - Softshell Modaflame WX3

Collection: WX3

Gamme: Multi-normes résistant aux flammes

Tissu extérieur: Softshell Modaflame : 100% Polyester, laminé avec une membrane TPU FR, assemblé avec 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone

Emballage extérieur: 12



information produit

La veste Softshell WX3 est fabriquée à partir d'un tissu softshell 3 couches hautement protecteur. Utilisant des éléments en modacrylique et en fibre de carbone, cette softshell offre une protection contre les flammes, les produits chimiques et antistatiques, tout en étant coupe-vent, résistante à l'eau et respirante. Les caractéristiques de conception innovantes incluent des composants sans métal, une ventilation au dos, des poignets réglables, des logos FR brodés et de multiples poches pour un rangement suffisant.

WX3

Les vêtements de travail techniques extensibles Portwest WX3™ allient confort, polyvalence et esthétique. Les produits sont conçus selon les normes les plus élevées et offrent une solution pour les activités quotidiennes et les environnements de travail. Construit avec des tissus de pointe offrant une résistance supérieure à l'abrasion et un confort exceptionnel tout au long de la journée. Des solutions de conception ingénieries sur les fixations et les systèmes de poches garantissent un ajustement et une sécurité inégalée.

Multi-normes résistant aux flammes

Cette gamme de produits résistants aux flammes, leader dans l'industrie, offre une protection multistandard pour les environnements dangereux. Ces produits de pointe sont le résultat d'années d'expérience combinées à une technologie avancée et à des études de marché. L'engagement en faveur de la santé, de la sécurité et du confort de l'utilisateur se traduit par une large gamme de produits adaptés à tous les climats et à toutes les utilisations finales.

Normes

EN ISO 11612 (A1 B1 C2)

EN ISO 11611 Classe 2 (A1)

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM², ATPV 16 CAL/CM²)

EN 13034 Type PB [6]

Caractéristiques

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protège contre la chaleur radiante et convective
- Nombreuses poches très utiles
- Non-magnétique - sans nickel ni métal
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- couleurs contrastées pour plus de style
- Poignets réglables par bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé
- Ourlet tombant pour une meilleure couverture
- Dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Respirant, résistant au vent et à l'eau

FR704 - Softshell Modaflame WX3
Code Douanier: 6101309000
Laboratoire d'essai
Entretien et Lavage

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
FR704BKRS	Noir	65.0	45.0	45.0	1.0300	0.1316	5036108368525	25036108857542
FR704BKRM	Noir	65.0	45.0	45.0	1.0510	0.1316	5036108368518	25036108857535
FR704BKRL	Noir	65.0	45.0	45.0	1.0860	0.1316	5036108368501	25036108857528
FR704BKRXL	Noir	65.0	45.0	45.0	1.1870	0.1316	5036108368532	25036108857559
FR704BKRXL	Noir	65.0	45.0	45.0	1.0410	0.1316	5036108368549	25036108857566
FR704BKRXXL	Noir	65.0	45.0	45.0	1.0560	0.1316	5036108368556	25036108857573