



Données techniques

1R6X10X12D

Bagues intérieures

Roulement à aiguilles, bague intérieure

DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	6 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	12 mm
F - Cote sous Rouleaux	10 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	0,3 mm
Trou de graissage sur bague intérieure	Oui/Yes
Classe de précision	P0
Masse	0,005 kg

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	8 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement	0,3 mm