

**Référence**
Code-barre

1171540

4007123653973

DESCRIPTION

- Fonction Powerbank (batterie externe/de secours) : port USB pour appareils avec câble de chargement USB tels que smartphones.
- Polyvalente pour une utilisation à l'extérieur, dans le jardin, au camping ou lors d'activités de plein air.
- Eclairage de surface très clair non éblouissant avec spot LED, commutable individuellement et combinable.

- Modes d'éclairage réglables variables en continu de 100 à 5 %.
- En complément, les fonctions : SOS et clignotement.
- Batterie Li-Po intégrée 3,7 V/3,0 Ah avec témoin de charge.
- Câble de raccordement USB fourni.
- Fixation possible grâce aux 2 crochets et aux 2 aimants.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1171540
Code-barre	4007123653973
Flux lumineux	350 lm
Température de couleur	4,000 K
Capacité de la batterie	3 Ah
Tension de la batterie	3.7 V
Temps de charge de la batterie	4 h

Nombre de piles/ batteries	1
Type de batterie	Batterie intégrée
Technologie batterie	Lithium-Polymer
Classe de protection	III
Indice de protection (IP)	IP44
Couleur	anthracite

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1
Poids du produit (sans emballage)	0.2 kg
Dimensions LxLxH (sans emballage)	8 cm x 8,5 cm x 12 cm

Poids du produit (emballage fourni)	0.26 kg
Dimensions LxLxH (emballage compris)	9 cm x 8,5 cm x 13,5 cm

FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Lampe torche LED OLI 0300 A, câble de raccordement USB