



Stückliste			
OBJEK	Anz.	Artikelnr.	Bezeichnung
1	22	E2.10.30.018.0	E-Chain link E2.10.30
2	2	E2.100.30.3PZ	Mounting bracket E2.10.30
3	2	E2.100.30.4PZ	Mounting bracket E2.10.30
4	4	MAT9043717	Ini cable 3pol 5m
5	4	MAT9043743	Motor cable 5pol 5m
6	4	NOR-10101	DIN 934 - M3 - V2A
7	4	NOR-10132	DIN 985 - M4 - V2A
8	4	NOR-10730	DIN 7991 - M3x8 - V2A
9	4	NOR-11003	DIN 125 - 4,3 - V2A
10	4	NOR-12214	ISO 7380 - M4x12 - V2A
11	4	RL-CBL-M12-B-W-8-5-01	Encoder cable 8pol 5m
12	2	RL-DC-EKH-E21030-03-P	E-Chain holder E2.10.30


Freigabe Datum: Name: Unterschrift:

Für Entscheidungen über die Geeignetheit der von igus® zu liefernden Produkte für bestimmte Anwendungsfälle und Konstruktionen, in die die igus®-Produkte einbezogen sind, ist ausschließlich der Kunde verantwortlich. Die ausschließliche Verantwortung des Kunden für die Konstruktion und/oder Verwendung liegt auch dann beim Kunden, wenn igus in die Entwicklung eines vom Kunden geschaffenen Produktes einbezogen wird und dabei, etwa durch Ratschläge oder Empfehlungen, mitwirkt.

**Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten**

**Werkstoff:**

mit <input type="text"/> gekennzeichnete Maße sind Prüfmaße	<b>Maßstab:</b>	Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe							
		Nennmaßbereich	über bis	0,5 6	6 30	30 120	120 315	315 1000	1000 2000
<b>Zeichnungsänderungen:</b>	Bauteilvolumen:	DIN ISO 2768-m	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2

<b>Zeichnungsstand:</b> 22.12.2015		<b>Zeichnungsnummer:</b> RL-10395	
Datum		Name	
erstellt	22.12.2015	F. Berger	
geprüft			
		Spicher Str. 1a 51147 Köln www.igus.de	
Plastics for longer life ®		<b>Artikelnummer:</b> RL-DC-CBK-3322-MEI-01	
Index		Blatt 1 A4	
Änderung	Datum	Name	Dateiname: RL-DC-CBK-3322-MEI-01 - RL-10395.idw

