



HT-700 | SENSOR HELMET HEADTORCH WITH RGB LED

- High power 700 lumen Dual white 6500k Cree LEDs
- White spot beam & flood beam LEDs
- Red/Green/Blue LED for night vision/map reading/ signalling
- With red flashing mode for emergency
- 150° Rotating head angle
- Smart Memory - remembers last white mode used
- Press & hold smooth dimming on white modes
- Optional motion sensor for hands-free activation
- IP65 Dust & water resistant
- Adjustable non-slip silicone lined headband included
- 3M VHB Adhesive helmet mount included
- Hard-shell protective zipped storage case included
- Useful battery level & charging indicator under switch
- 30cm High quality USB-C Charging cable included
- USB-C 5V-1A charging - 4 hr charge time
- 1 x 3.6V 18650 3400mAh Li-ion battery included with bi-directional USB-C port
- Battery can easily be removed & replaced, and used as an independent powerbank

BATTERY 1 x 3.6V 18650 3400mAh Li-ion Battery
WEIGHT 121g (Headtorch with battery, no strap)
DIMENSIONS Headtorch L 50.65 x W 79.5 x H 39.5mm

LUMEN 700LM | RUNTIME 5.5-170H | BEAM 70M | IP RATING IP65



HT-700 | CASQUE CAPTEUR AVEC LAMPE FRONTALE À LED RVB

- LED Cree doubles blanches 6500k haute puissance de 700 lumens
- LED à faisceau ponctuel blanc et à faisceau large
- LED rouge/verte/bleue pour vision nocturne/lecture de carte/signalisation
- Avec mode clignotant rouge pour les urgences
- Angle de rotation de la tête de 150°
- Mémoire intelligente - mémorise le dernier mode blanc utilisé
- Appuyez longuement sur la fonction de gradation progressive en mode blanc
- Capteur de mouvement en option pour une activation mains libres
- IP65 Résistant à la poussière et à l'eau
- Bandeau ajustable antidérapant doublé de silicone inclus
- Support adhésif 3M VHB pour casque inclus
- Étui de rangement rigide avec fermeture éclair inclus
- Indicateur utile du niveau de batterie et de charge sous l'interrupteur
- Câble de recharge USB-C haute qualité de 30cm inclus
- Charge USB-C 5V-1A - temps de charge de 4 heures
- 1 batterie Li-ion 3.6V 18650 3400mAh incluse avec port USB-C bidirectionnel
- La batterie peut être facilement retirée et remplacée, et utilisée comme une batterie externe indépendante

BATTERIE 1 batterie Li-ion 3.6V 18650 3400mAh
POIDS 121g (Lampe frontale avec batterie, sans sangle)
DIMENSIONS Lampe frontale L 50.65 x W 79.5 x H 39.5mm

LUMEN 700LM | AUTONOMIE 5.5-170H | FAISCEAU 70M | ÉVALUATION IP65



HT-700 | SENSOR-HELM-STIRNLAMPE MIT RGB-LED

- Hochleistungs-LEDs mit 700 Lumen, zwei weiße 6500K Cree-LEDs
- Weiße Spot- und Flutlicht-LEDs
- Rot/Grün/Blau-LED für Nachtsicht/Kartenlesen/Signalisierung
- Mit rotem Blinkmodus für Notfälle
- 150° Drehbarer Kopfwinkel
- Smart Memory – merkt sich den zuletzt verwendeten Weißmodus
- Halten Sie die Funktion “Sanftes Dimmen” in den Weißmodi gedrückt
- Optionaler Bewegungssensor für berührungslose Aktivierung
- IP65 Staub- und wassergeschützt
- Verstellbares, rutschfestes, mit Silikon ausgekleidetes Stirnband im Lieferumfang enthalten
- 3M VHB-Kleber Helmhalterung im Lieferumfang enthalten
- Hartschalen-Schutzhülle mit Reißverschluss im Lieferumfang enthalten
- Praktische Batteriestands- und Ladeanzeige unter dem Schalter
- 30cm Hochwertiges USB-C-Ladekabel im Lieferumfang enthalten
- USB-C 5V-1A-Aufladung – 4 Stunden Ladezeit
- 1 x 3.6V 18650 3400mAh Li-Ionen-Akku mit bidirektionalem USB-C-Anschluss im Lieferumfang enthalten
- Der Akku lässt sich leicht entfernen und austauschen und kann als unabhängige Powerbank verwendet werden

BATTERIE 1 x 3.6V 18650 3400mAh Li-Ionen-Akku
GEWICHT 121g (Stirnlampe mit Batterie, ohne Riemen)
ABMESSUNGEN Stirnlampe L 50.65 x W 79.5 x H 39.5mm

LUMEN 700LM | LAUFZEIT 5.5-170H | STRAHL 70M | IP-BEWERTUNG IP65



HT-700 | SENSORHELM-HOOFDLAMP MET RGB-LED

- Krachtige 700 lumen dubbele witte 6500k Cree-leds
- Witte spot- en flood-LED's
- Rood/groen/blauw LED voor nachtzicht/kaartlezen/signalering
- Met rode knipperstand voor noodgevallen
- 150° Draaibare kophoek
- Smart Memory - onthoudt de laatst gebruikte witte modus
- Houd de functie voor vloeiend dimmen in de witte modi ingedrukt
- Optionele bewegingssensor voor handsfree activering
- IP65 Stof- en waterbestendig
- Verstelbare antislip hoofdband met siliconen voering
- inbegrepen
- 3M VHB-kleefstof helmbevestiging inbegrepen
- Inclusief harde beschermhoes met ritssluiting
- Handige batterijniveau- en oplaadindicator onder de schakelaar
- 30cm Hoogwaardige USB-C-oplaadkabel meegeleverd
- USB-C 5V-1A opladen - 4 uur oplaadtijd
- 1 x 3.6V 18650 3400mAh Li-ion-batterij inbegrepen met bidirectionele USB-C-poort
- De batterij kan eenvoudig worden verwijderd en vervangen, en kan worden gebruikt als een onafhankelijke powerbank

BATTERIJ 1 x 3.6V 18650 3400mAh Li-ionbatterij
GEWICHT 121g (Hoofdlamp met batterij, zonder band)
AFMETINGEN Hoofdlamp L 50.65 x W 79.5 x H 39.5mm

LUMEN 700LM | BEDRIJFSTIJD 5.5-17OH | LICHT BUNDEL 70M | IP-KLASSE IP65



HT-700 | CASCO CON SENSOR Y LINTERNA FRONTAL CON LED RGB

- LED Cree de doble luz blanca de 6500K y alta potencia de 700 lúmenes
- LED de haz puntual blanco y haz difuso
- LED rojo/verde/azul para visión nocturna/lectura de mapas/señalización
- Con modo intermitente rojo para emergencias
- Ángulo de giro del cabezal de 150°
- Memoria inteligente: recuerda el último modo blanco utilizado
- Mantenga pulsado el botón de atenuación suave en los modos blancos
- Sensor de movimiento opcional para activación sin manos
- IP65 Resistente al polvo y al agua
- Incluye diadema ajustable con revestimiento de silicona antideslizante
- Soporte adhesivo para casco 3M VHB incluido
- Estuche rígido protector con cremallera incluido
- Útil indicador del nivel de batería y de carga debajo del interruptor
- Cable de carga USB-C de alta calidad de 30cm incluido
- Carga USB-C 5V-1A: tiempo de carga de 4 horas
- 1 batería de iones de litio 3.6V 18650 de 3400mAh incluida con puerto USB-C bidireccional
- La batería se puede extraer y sustituir fácilmente, y se puede utilizar como batería externa independiente

BATERÍA 1 batería de iones de litio de 3.6V 18650 y 3400mAh

PESO 121g (Linterna frontal con batería, sin correa)

DIMENSIONES Linterna frontal L 50.65 x W 79.5 x H 39.5mm

LÚMENES 700LM | TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 5.5-170H | HAZ 70M | CLASIFICACIÓN IP IP65



HT-700 | CASCO CON SENSORE E TORCIA FRONTALE CON LED RGB

- LED Cree bianchi doppi da 6500k ad alta potenza da 700 lumen
- LED a fascio stretto e fascio largo bianchi
- LED rosso/verde/blu per visione notturna/lettura mappe/segnalazione
- Con modalità lampeggiante rossa per emergenze
- Angolo di rotazione della testa di 150°
- Memoria intelligente: ricorda l'ultima modalità bianca utilizzata
- Tieni premuto per una regolazione graduale dell'intensità luminosa nelle modalità bianche
- Sensore di movimento opzionale per l'attivazione senza mani
- IP65 Resistente alla polvere e all'acqua
- Fascia regolabile con rivestimento antiscivolo in silicone inclusa
- Supporto adesivo 3M VHB per casco incluso
- Custodia protettiva rigida con cerniera inclusa
- Utile indicatore del livello della batteria e della carica sotto l'interruttore
- Cavo di ricarica USB-C di alta qualità da 30cm incluso
- Ricarica USB-C 5V-1A - Tempo di ricarica 4 ore
- 1 batteria de iones de litio de 3.6V y 3400mAh inclusa con puerto USB-C bidireccional
- La batteria può essere facilmente rimossa e sostituita, e utilizzata come powerbank indipendente

BATTERIA 1 batteria agli ioni di litio da 3.6V 18650 3400mAh

PESO 121g (Torcia frontale con batteria, senza cinturino)

DIMENSIONI Torcia frontale L 50.65 x W 79.5 x H 39.5mm

LUMEN 700LM | DURATA 5.5-17OH | FASCIO 70M | CLASSIFICAZIONE IP IP65



HT-700 | KASKI Z CZUJNIKIEM LATARKA CZOŁOWA Z DIODĄ LED RGB

- Wysoka moc 700 lumenów Podwójne białe diody LED Cree 6500k
- Białe diody LED o wąskim i szerokim strumieniu światła
- Czerwona/zielona/niebieska dioda LED do widzenia w nocy/czytania map/sygnalizacji
- Z trybem migania czerwonym światłem w sytuacjach awaryjnych
- Kąt obrotu głowicy 150°
- Inteligentna pamięć – zapamiętuje ostatnio używany tryb biali
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk płynnego ściemniania w trybach białych
- Opcjonalny czujnik ruchu do aktywacji bez użycia rąk
- IP65 Odporny na kurz i wodę
- W zestawie regulowana opaska z silikonową wyściółką zapobiegającą zsuwaniu się
- W zestawie uchwyt do kasku z klejem 3M VHB
- W zestawie znajduje się twarde etui ochronne z zamkiem błyskawicznym
- Przydatny wskaźnik poziomu naładowania baterii i ładowania pod przełącznikiem
- W zestawie wysokiej jakości kabel USB-C o długości 30cm
- Ładowanie USB-C 5V-1A – czas ładowania 4 godziny
- W zestawie 1 bateria litowo-jonowa 3.6V 18650 o pojemności 3400mAh z dwukierunkowym portem USB-C
- Baterię można łatwo wyjąć i wymienić, a także używać jako niezależny powerbank

AKUMULATOR 1 x bateria litowo-jonowa 3.6V 18650 3400mAh

WAGA 121g (Czołówka z baterią, bez paska)

WYMIARY Czołówka L 50.65 x W 79.5 x H 39.5mm

LUMENÓW 700LM | CZAS DZIAŁANIA 5.5-170H | WIĄZKA 70M | STOPIEŃ IP IP65



HT-700 | SENSOR HELMET HEADTORCH WITH RGB LED

- High power 700 lumen Dual white 6500k Cree LEDs
- White spot beam & flood beam LEDs
- Red/Green/Blue LED for night vision/map reading/ signalling
- With red flashing mode for emergency
- 150° Rotating head angle
- Smart Memory - remembers last white mode used
- Press & hold smooth dimming on white modes
- Optional motion sensor for hands-free activation
- IP65 Dust & water resistant
- Adjustable non-slip silicone lined headband included
- 3M VHB Adhesive helmet mount included
- Hard-shell protective zipped storage case included
- Useful battery level & charging indicator under switch
- 11.8in High quality USB-C Charging cable included
- USB-C 5V-1A charging - 4 hr charge time
- 1 x 3.6V 18650 3400mAh Li-ion battery included with bi-directional USB-C port
- Battery can easily be removed & replaced, and used as an independent powerbank

BATTERY 1 x 3.6V 18650 3400mAh Li-ion Battery
WEIGHT 4.2oz (Headtorch with battery, no strap)
DIMENSIONS Headtorch L 19.9 x W 31.2 x H 15.5 in

LUMEN 700LM | RUNTIME 5.5-170H | BEAM 229ft | IP RATING IP65