

660 Oil Resistant



Baumwollstrickgewebe PVC-Beschichtung

BESCHREIBUNG

- Vollbeschichtung, zusätzliche Beschichtung der ganzen Hand
- Wellenkante
- Komplett angeraute Oberfläche
- Antibakterielle und geruchsabweisende Behandlung
- Spezielle Kohlenwasserstoffbehandlung
- Anatomische Form
- Nahtloses Strickgewebe



VORTEILE

- Geschmeidiger und weicher Handschuh mit guter mechanischer Festigkeit. Er ist schweißaufsaugend und bietet auch bei langem Tragen gleichbleibenden Komfort.
- Undurchlässig und chemikalienbeständig bei gleichbleibender Geschmeidigkeit
- Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung, sicheres Ergreifen von Objekten
- Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr Griffsicherheit
- Verbesserte Hygiene
- Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
- Keine Hautreizungen durch Nähte
- Gut geschütztes Handgelenk

BEI FOLGENDEN RISIKEN EMPFOHLEN:

Griffsicherheit

Schutz gegen Chemikalien

FÜR FOLGENDE BEREICHE EMPFOHLEN:

Automobilbau

Hüttenwesen

Maritimer Bereich

LIEFERBARE GRÖßEN

8/M • 9/L • 10/XL • 11/XXL

LÄNGE

Je nach Größe, in mm (flach liegend)

300-320

VERPACKUNG

Paar pro Beutel/Karton

10/120

FARBE TRÄGERGEWEBE/BESCHICHTUNG

Blau

STÄRKE

in mm

1,30

VERWENDUNGSHINWEISE

- Die angegebene Größe entspricht einem gut sitzenden Handschuh.
- Die angegebene Leistungsstufe für die Undurchlässigkeit (EN374-3) gibt nicht das tatsächliche Schutzniveau am Arbeitsplatz wieder, da die Leistung von weiteren Faktoren beeinflusst werden kann.
- Ohne vorherige Prüfung nicht mit anderen als den getesteten Chemikalien verwenden.
- Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern.
- Die Handschuhe vor dem Ausziehen mit Wasser abspülen, bei Bedarf ein neutrales Waschmittel dazugeben.

89/686/CEE Cat.III	EN 388 - 2003	ABRIEB 0 1 2 3 4	SCHNITT 0 1 2 3 4 5	EN 374-2 - 2003	EN 374-3 - 2003	J - N-HEPTAN 0 1 2 3 4 5 6	K - ÄTZNATRON 40% 0 1 2 3 4 5 6
0120	4121	WEITERREIßKRAFT 0 1 2 3 4	DURCHSTICHKRAFT 0 1 2 3 4			L - SCHWEFELSAURE 96% 0 1 2 3 4 5 6	
					JKL		

EC-Konformitätserklärung
ausgestellt von der benannten Stelle
0120

SGS United Kingdom Ltd., Systems & Services certification 202B Worle Parkway - Weston-super-Mare, BS22 6 WA - Vereinigtes Königreich

SHOWA BEST GLOVE

Tour Franklin - La Défense 8 - 92042 Paris La Défense Cedex - France

Tel. +33 (0)1 55 62 14 20 - Fax +33 (0)1 55 62 14 29

info@showabestglove.eu - www.showabestglove.eu

Die Beschreibungen, Eigenschaften, Anwendungsbereiche und Fotos dienen der Information und stellen keine vertragliche Verpflichtung dar. Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle ihm notwendig erscheinenden Änderungen vorzunehmen.

[Datum der Aktualisierung 24/05/13]

SHOWA

Das Optimum an Komfort und Feingefühl