



## Desktop-Power-Plus avec prises USB

- 2 prises de courant 2P+T 16A/230V~.
- 1 m de câble de raccordement USB fourni.
- 4 ports USB 2.0
- Puissance maxi: 3500W.
- Protections enfants.
- Boîtier aux formes esthétiques.
- Pratique, à poser sur le bureau pour une utilisation facile.
- Possibilité de raccorder un bloc d'alimentation 5 V / 2,5 A DC.

## Desktop-Power-Plus met USB-hub

- 2 stopcontacten 2P+T 16 A/230 V.
- Met 1,0 m aansluitkabel met USB-stekker.
- 4 USB -aansluitingen 2.0.
- Totaal vermogen max. 3500 W.
- Met kinderbeveiliging.
- Esthetisch en tijdloos design.
- Praktisch - kan voor eenvoudige toepassing op het bureau worden geplaatst.
- Kan op een 5 V/2,5 A DC-netvoeding worden aangesloten.



Référence Referentie	Code EAN	UE VE	Longueur câble Kabel lengte	Câble Kabel benaming	Prises Stopcontacten	Prise USB USB-aansluitingen	Couleur Kleur
1 15354 1 124	3281855411242	2	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	2	4	Argent / Zilver



## Primera-Line Appareil de mesure de consommation d'énergie PM 231 E

Aide à la réduction des coûts et de la consommation d'énergie.

- Mesure de la tension, de la fréquence, du courant, du facteur de puissance, de la puissance.
- Calcul de la consommation totale d'énergie et des coûts d'énergie.
- Affichage du temps de mesure en heures et minutes.
- Possibilité de programmation de 2 tarifs (jour + nuit).
- Protection enfants.
- 3 piles LR44 fournies pour la sauvegarde des données en cas de coupure de courant.

## Primera-Line Energiemeettoestel PM 231 E

Helpt kosten en energie te besparen.

- Meting van spanning, frequentie, stroom, vermogensfactor en vermogen.
- Berekening van totaal energieverbruik en energiekosten.
- De meettijd in uren en minuten.
- 2 individueel instelbare stroomtarieven (dag + nacht).
- Met kinderbeveiliging.
- Inclusief 3 batterijen LR44 voor gegevensopslag bij stroomuitval.



Référence Referentie	Code EAN	UE VE	Emballage Verpakking	Courant nominal Stroom	Tension nominale Spanning
1 50660 1	3281855066015	1	Blister	16 A	230 V~