Datenblatt:

Stecker T12 ws ti

Stecker T12 weiss teilisoliert mit EAN



Artikelnummer	14 9602 2
EAN	7611007079307
Einheits Nr.	672000004
Einheit	STK
Verpackungseinheit	50
Verpackungsmasse	4.0 x 2.0 x 5.0 (B x H x T) cm
Bruttogewicht	0.021 Kg
Ursprungsland	CN
Zolltarifnr.	85366990990

Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Stecker
Marke	STEFFEN
Modell	Typ 12
Produktfarbe	Weiss
Nennstrom	10 A
Nennspannung	250 V
Nennleistung	2500 W
Steckertyp	Typ 12
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Verwendung	Innen
K2 Baustellentauglich	Nein
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-5...+45 °C
Produkthöhe	20 mm
Produktbreite	40 mm
Produkttiefe	50 mm
Gewicht netto	0.021 Kg
Verpackungsart	offen