Premium 685.80 mm x 12/14 Tpi - 3 pcs

LUNGHEZZA 687.57 X 12.7 X 0.51 MM (M12 SUB COMPACT)

- Lame bimetalliche a passo multiplo con denti in acciaio ad alta velocità Matrix II con 8% di cobalto, 3 volte più durature. Richiedono meno cambi di lama.
- Tagli rapidi e puliti.
- Ottimizzato per seghe a nastro a batteria: più tagli per carica.
- Adatto per il taglio: ferro angolare, tubo zincato e acciai duri come ghisa e acciaio INOX.





Article Number	48390711
Materials suited for	Ghisa|Acciaio inox|Angle Iron|Galvanised Pipe
Quantità confezione	3
Spessore parete (mm)	4 - 8