



Hauptmerkmale

Baureihe	Resi9
Produkt- oder Komponententyp	Kanalkörper
Kompatible Produktfamilie	Opale Gehäuse Resi9 Gehäuse
Installationssystem für die Verkabelung	Gehäusewandkanäle
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe	18
Normen	NF EN 50085-2-1 NFC 15-100

Zusatzmerkmale

Material der Kabelkanäle	Kunststoff
Befestigungsmodus	Durch Schraube
Befestigung der Abdeckung	Geklammert
Beliefertes Zubehör	1 Kanalkörper 5 Klammer
Feuerbeständigkeit	750 °C entspricht EN/IEC 60695-2-11
Schutzart (IP)	IP40 entspricht EN/IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262 IK08 entspricht EN 50102
Höhe	2600 mm
Tiefe	64 mm
Breite	357 mm
Farbton	Weiß (RAL 9003)

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <input checked="" type="checkbox"/> EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
RoHS exemption information	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	<input checked="" type="checkbox"/> Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikobewertung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.