

MODULO IN TERMOFORMATO ASSORTITO (4 PZ)

519/127N

PROMO



Dettagli famiglia

Codice	LxPxH mm	 Peso kg
U05190716	415x188x45	1,1

Composizione

Articolo	Pezzi	Misure
 127 N - Pinze a becchi diritti per anelli elastici interni	1	19÷60
 127 PN - Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici interni	1	19÷60

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articolo		Pezzi	Misure
	128 N - Pinze a becchi diritti per anelli elastici esterni	1	19÷60
	128 PN - Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici esterni	1	19÷60
	519/127NV - Modulo in termoformato vuoto	1	-

Serie / Configurazioni

Articoli



495 A1 - Assortimento AUTO (83 pz) - 3 cassetti



495 A2 - Assortimento AUTO (119 pz) - 5 cassetti



495 BA - Assortimento manutenzione BASE (74 pz) - 2 cassetti



495 I1 - Assortimento INDUSTRIA (86 pz) - 3 cassetti



495 I2 - Assortimento INDUSTRIA (103 pz) - 4 cassetti

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000