

CARRIER-TMH 300 - 标记槽

0830670

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0830670>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



标识托架，长300 mm，支持手动切割，可卡接到扁平型标识槽，标识区域旋转90°，适用于UC-TM ... , UCT-TM ...

优势

- 可与ZB ..., UC-TM ... or UCT-TM ...端子标识共同使用，扩大标识面积
- 可卡接入具有水平扁平快速标记槽的CLIPLINE complete端子中

商业数据

订货号	0830670
包装单位	25 pc
最小订货量	25 pc
销售关键代码	BG211A
产品关键代码	BG211A
目录页面	页码154 (C-3-2019)
GTIN	4046356719186
单件重量 (含包装)	10.436 g
单件重量 (不含包装)	9.676 g
原产地	DE

CARRIER-TMH 300 - 标记槽

0830670

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0830670>



技术数据

产品属性

产品类型	标记条支架
------	-------

尺寸

宽度	12.9 mm
长度	300 mm

文本框

文本框宽度	300 mm
文本框高度	10.5 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
标识材料	PA
基座材料	PA
材质	不含硅及卤素

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 80 °C
建议环境温度 (存储/运输)	23 °C
建议湿度 (存储/运输)	50 %

安装

安装类型	锁扣
------	----

CARRIER-TMH 300 - 标记槽

0830670

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0830670>



分类

ECCLASS

ECCLASS-12.0	27281105
ECCLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CARRIER-TMH 300 - 标记槽

0830670

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0830670>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部

南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号

（江宁236信箱）邮编：211100

025-52121888

phoenix@phoenixcontact.com.cn