

## MERKMALE

- Ideal zum Gewindeschneiden mit einem Hahnschlüssel oder einer Kraft Werkzeug
- Erhältlich in einer Vielzahl von Gewindegrößen
- Hergestellt mit Durable HSS
- Blaue stromgehärtete Oberfläche
- Erhältlich in einer Vielzahl von Ausführungen

## HSS M4-Gewindebohrer RS Pro mit gerader Nut, mit Kegelgewinde

RS Best.-Nr. 152-316



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

**Produktbeschreibung**

Einführung von HSS-Gewindebohrern (Hochgeschwindigkeitsstahl) mit gerader Nut, konische Handgewindebohrer unserer bewährten Eigenmarke RS Pro, einer Serie von Werkzeugen zum Schneiden von Gewinden in Material wie Metallschrauben. Diese Durable Gewindebohrer sind ideal für den Einsatz mit einem Gewindebohrer oder Bohrer und bieten ausgezeichnete Ergebnisse für eine Vielzahl von Anwendungen. Die geraden Gewindebohrer von RS Pro sind in einer Reihe von Größen von M2 bis M20 erhältlich und bieten eine große Auswahl für verschiedene Aufgaben.

**Allgemeine**

<b>Gewindegröße</b>	M4
<b>Typ</b>	Gerade Nut, Kegelform
<b>Rastermaß</b>	0.7mm
<b>Gewindestandard</b>	Metrisch
<b>Hand-/Maschinen-Gewindebohrer</b>	Handgewindebohrer
<b>Anzahl der Teile</b>	1
<b>Standardausführung</b>	ISO-metrisch
<b>Anwendungen</b>	Automobilbau, Heimwerker, Sanitär

**Mechanische**

<b>Material</b>	HSS
-----------------	-----



RS Stock No.	Type	Thread Size	Pitch (mm)
<a href="#">152-299</a>	Straight Flute, Taper	M4	0.7
<a href="#">152-300</a>	Straight Flute, Taper	M5	0.8
<a href="#">152-536</a>	Straight Flute, Taper	M6	1.0
<a href="#">152-316</a>	Straight Flute, Taper	M4	0.7
<a href="#">152-479</a>	Straight Flute, Taper	M5	N/A