



DEUTSCH

Bedienungsanleitung

ANALOG WÄRMEPRÜFGERÄTE

Lagernummer: 1981171



72 x 72 DIN Größe Analog-Set, ON / OFF Oder zeitanteilig Analog Wärmepfprüfgeräte

PT-100 Eingang mit 2 oder 3 Drähten (Bei der Bestellung angeben)
EIN / AUS-Betrieb
Hysteresewert mit Jumper konfigurierbar



Spezifikationen

Eingänge

Temperaturwiderstand(RTD): Mit 2 oder 3 Drähter Pt100 (IEC 751) (ITS90)

Ausgänge

Steuerungsausgang: Relais(5A@250V~ (Ohmsche Last)

Umweltbewertung und physikalische Spezifikation

Betriebstemperatur: 0...50°C

Feuchtigkeit: 0-90%RH (ohne Kondensation)

Schutzklasse: Frontseite IP65, Rückseite IP20

Versorgungsspannung

230 V ~ (±%15) 50/60 Hz - 4VA

Maße

72x72mm

Elektrische Verdrahtungen

