

アクチュエ
ーター

販売事業者
Rs-online



45-2134.4F50.000



<https://rs-online.eao.com/component/45-2134.4...>

お客様の製品:



45-2134.4F50.000 アクチュエーター

前面

フロント寸法:	Ø 38 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	サンドグレー
フロントベゼル 材質:	メタル

取付け

デザイン:	フラッシュ
取付け穴:	Ø 30.5 mm
取付けタイプ:	パネル実装

操作・表示部分

レンズ 色:	緑
レンズ 素材:	プラスチック
レンズ 照光:	非照光
レンズ 形状:	フラッシュ
レンズ 外観:	不透明

機械的特性

スイッチング動作:	オルタネイト
スイッチング方式:	スローメーカースイッチングエレメント
機械的寿命:	操作回数10百万回
使用周波数:	最大 1 800/h

重量: 0.071 kg

周辺条件


IP前面保護等級: IP66、IP67、IP69K
使用温度: - 25 ° C ~ + 70 ° C
保存温度: - 40 ° C ... + 80 ° C
耐衝撃性: IEC 60068-2-27に準拠 : 正弦波半波 50 g / 11 ms
耐振動性: IEC 60068-2-6に準拠 : 20 ~ 500 Hz: 5 g
耐候性: IEC 60721に準拠した動作時 : 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

認証

REACH: REACH compliant
RoHS: RoHS compliant

その他

簡単な説明: アクチュエーター, Ø 30.5 mm, Ø 38 mm, フラッシュ, 非照光, 緑, プラスチック, 不透明, 丸形, サンドグレー, メタル, オルタネイト, IP66、IP67、IP69K
ハウジング 色: 銀
ハウジング 材質: メタル
ヒント: プッシュリリース
配線図:



寸法図:

