

## Screwdriver

# 2 in 1 Stubby Screwdriver

### Material

Für Bit: Chrom-Molybdän-Vanadium  
Stahl (Nr. 8660)  
Griff: Zelluloseacetat  
Steckschlüsselschaft: Zinklegierung

### Oberfläche

Für Bit: sandgestrahlte Oberfläche  
Griff: rotes Acetat

### Härte

Wärmebehandelt gemäß HRC 48~56  
Grad für doppelseitige Bits

### Inhalt

1 Stück 5/16-Zoll-Steckschlüsseleinsatz, rot  
Kurzer Acetatgriff  
2 Stück doppelseitige 5/16-Zoll-  
Sechskantschaft-Bits mit Stiftkugel in der  
Mitte für Verriegelungsfunktion, Größe:  
Schlitz 1/4 Zoll x Phillips Nr. 2  
Schlitz 3/16 Zoll x Phillips Nr. 1  
(Gesamtlänge: 75 mm)



### Anmerkung

Drehmoment- und Anzeigeprüfungen gemäß  
der Norm BS-2559

[Best.-Nr. 241-7769](#)

### Merkmale

1. Aus Chrom-Molybdän-Vanadiumstahl für hohe Drehmomente der Klinge
2. Praktisch unzerstörbarer Griff aus Zelluloseacetat für guten Halt
3. Beide Versionen werden mit Schlitz- und Phillips-Bits geliefert