

KERN DB500-2

Komfortable Drehmoment-Prüfung von Werkzeugen



Bruttogewicht:	2 g
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	1 g
UN-Nummer (Gefahrgut):	3496
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	200 x 100 x 50 mm
Gehäusematerial:	Metall lackiert

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	0,100 Nm
Messbereich [Max]:	500 Nm
Präzision (von [Max]):	0,005
Wägeeinheiten:	Nm. kgf/cm. kgf/m. in/lbs. ft/lbs
Überlastschutz (von [Max]):	120 %

Funktionen

Grenzwertfunktion:	ja
Peak-Funktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	15 °C

Energieversorgung

Akkuladezeit:	14 h
Eingangsspannung:	100 V - 240 V

n/a: Netzadapter extern

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO
-----------------------------------	------

Kategorie

Kategorie:	Drehmoment
Marke:	Sauter

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	350 x 295 x 30 mm
---------------------------------	-------------------