

ALPHA

8370IDC100P62

EAN 4031582491265

Roulette pivotante, Fixation à platine. chape en acier inoxydable Corps de roue aluminium, bandage silicone caoutchouté résistant aux plus fortes températures, roulement à billes de précision inox



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	100 mm
Largeur de roue	35 mm
Dimension de platine	105 x 85 mm
Distance entre axe	80/77 x 60 mm
Diamètre des trous	9 mm
Déport	35 mm
Diamètre d'encombrement	170 mm
Hauteur	128 mm
Résistance à la température	- 30 / +250 °C
Norme	EN_12532
Rayon d'encombrement	85 mm
Capacité de charge dynamique	80 kg
Capacité de charge statique	160 kg

Propriétés

Résistance au roulement	○ ○ ○ ○ ○
Bruit du mouvement	○ ○ ○ ○ ○
Usure	○ ○ ○ ○ ○
Résistance à l'oxydation	○ ○ ○ ○ ○