

CARATTERISTICHE

- **Struttura in acciaio galvanizzato**
- **Facile da ispezionare per eventuali danni**
- **Ammortizzanti**
- **Elevata resistenza all'abrasione**
- **Affaticamento nominale a 1 - volte il limite del carico di lavoro a 20.000 cicli**

Golfare RS RS Pro M10 x 17mm

Codice RS: 124-4839



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Questi golfari del nostro marchio RS Pro sono progettati per carichi di trazione lineari nella direzione della filettatura. Questi golfari sono testati e forniti completi di certificato di prova.

Specifiche generali

Tipo	Golfare
Limite del carico di lavoro	0,23 tonnellate
Materiali	Acciaio inox AISI 316
Fine	Acciaio inox

Specifiche meccaniche

Diametro	25mm
Dimensione filettatura	M10
Lunghezza filettatura	17mm
Diametro esterno dell'occhio	45mm
Altezza totale	62mm
Peso ciascuno	0.103kg
Applicazioni	Tensionamento dei fili, fissaggio dei carichi

Standard di sicurezza

Standard soddisfatti	BS 4278:1984
-----------------------------	--------------

