

Zubehör für Leitungsschutzschalter MCB

Accessories for miniature circuit breaker

Artikelbezeichnung <i>Article description</i>		Bemessungsstrom <i>rated current</i>	Art.-Nr <i>Art.No.</i>	EAN-Code <i>EAN code</i>	BE <i>PUC</i>	
	Aus-Kontrollschalter mit Kontrollleuchte 230 V AC DIN VDE 0632, Berührungsschutz nach DIN VDE 0106, Teil 100 <i>Control switch with indicator, with control lamp</i>	RSIN 1/16 1S	16 A	7602.1101.4	4008224430982	10
		RSIN 2/16 2S	16 A	7602.2101.1	4008224431002	10
		RSIN 3/16 3S	16 A	7602.3101.8	4008224431026	10
	Leuchttaster mit klarer Kalotte und Glimmlampe 230 V AC DIN VDE 0632 Berührungsschutz nach DIN VDE 0106, Teil 100 <i>Pushbutton with indicator light with transparent cover with glowlamp 230 V AC</i>	MIBN 1Ö/1S	16 A	7604.1101.0	4008224431071	10
	Leuchtmelder mit klarer Kalotte mit Glimmlampe 230 V AC DIN VDE 0632 Berührungsschutz nach DIN VDE 0106, Teil 100 <i>Indicator light</i> With transparent cover with glowlamp 230 V AC	MILN		7605.0101.6	4008224431088	10
	Taste / Kalotte für Leuchttaster und -melder <i>Button / Cover for pushbuttons and indicators</i> Kontrolllampe für Leuchttaster und -melder <i>Control lamp for pushbuttons and indicators</i>	rot/red	12-15 V	7637.1200.6	4008224490122	5
		gelb/yellow grün/green	24-30 V 48-60 V	7637.0900.6 7637.0800.5	4008224490115 4008224490108	5 5
	Stromstoßschalter nach DIN VDE 0637 Schaltstellungsanzeige <i>Impulse relay with Switch position indicator</i>	CR120, 12 VAC, 1S	16 A	7618.1000.5	4008224207645	10
		CR121, 12 VAC, 1Ö/1S	16 A	7618.1100.6	4008224207997	10
		CR122, 12 VAC, 2S	16 A	7618.2000.2	4008224438063	10
		CR2300, 230 VAC, 1S	16 A	7608.1000.4	4008224156547	10
		CR2301, 230 VAC, 1Ö/1S	16 A	7608.1100.5	4008224156585	10
		CR2302, 230 VAC, 2S	16 A	7608.2000.1	4008224156554	10
		CR2303, 230 VAC, 4S	16 A	7608.4000.5	4008224156578	10
		CR240, 24 VAC, 1S	16 A	7611.1000.4	4008224269377	10
		CRS122, 12 VAC, 1+1S	16 A	7616.1200.1	4008224259903	10
		CRS2302, 230 VAC, 1+1S	16 A	7617.1200.4	4008224259880	10
		1+1 = Serienschaltung 1+1 = series switch				
	Stromstoßschalter mit Zentral EIN/AUS Funktion (mit getrennter Spulenspannung 24/230 V) <i>Impulse relay with central switch function</i>		16 A	7608.2201.0	4008224516174	10
	Installationsrelais nach DIN VDE 0637 Schaltstellungs anzeige, Berührungsschutz nach DIN VDE 0106 Teil 100 <i>Installation relay with Switch position indicator</i>	MR-80, 8 VAC, 1S	16 A	7610.1000.1	4008224156721	10
		MR-120, 12 VAC, 1S	16 A	7610.1100.2	4008224156691	10
		MR-121, 12 VAC, 1Ö/1S	16 A	7610.0100.5	4008224156707	10
		MR-122, 12 VAC, 2S	16 A	7610.2100.9	4008224156714	10
		MR-240, 24 VAC, 1S	16 A	7610.1200.3	4008224156660	10
		MR-241, 24 VAC, 1Ö/1S	16 A	7610.0200.6	4008224156677	10
		MR-242, 24 VAC, 2S	16 A	7610.2200.0	4008224156684	10
		MR-2300, 230 VAC, 1S	16 A	7610.1300.4	4008224156622	10
		MR-2301, 230 VAC, 1Ö/1S	16 A	7610.0300.7	4008224156639	10
		MR-2302, 230 VAC, 2S	16 A	7610.2300.1	4008224156653	10
			Treppenlichtautomat elektronische Ausführung mit LED-Anzeige, stufenlos einstellbar bis 12 min. <i>Automatic, electronic staircase light switch, with LED-display, adjustable up to 12 min.</i> wie vor, jedoch mit Abschaltvorwarnung gemäß DIN 18015-2 <i>as before, with switch-off advance warning</i>	230 VAC, 1S	16 A	7609.0300.3
230 VAC, 1S	16 A			7609.0500.5	4008224516419	10
	Installationsschütz, brummfreier Installationsschütz MCS. Geräuscharmer Dauerbetrieb durch ein spezielles Magnetsystem mit verlustarmer Wicklung und Eisenkern. Die Kontakte können sowohl als Haupt- sowie als Hilfsstrombahn benutzt werden. Alle Geräte sind standardmäßig mit einer Schaltstellungsanzeige ausgeführt. 230 V AC MCS 25-02/20: 1 TE = 17,5 mm MCS 25-22/31/40/04: 2 TE = 35,0 mm MCS 40- u. 63-: 3 TE = 52,5 mm <i>Installation relay Hum free installation protection MCS. Low level noise during continual operation using a special magnet system with low loss coils and an iron core. The contacts can also be used as a main or auxiliary electrical connection. All devices are fitted with a switch position indicator as standard.</i>	MCS-25-02, 2Ö	25 A	7613.0200.5	4008224430883	12
		MCS-25-20, 2S	25 A	7613.2000.7	4008224348744	12
		MCS-25-20, 2S/2Ö	25 A	7613.2200.9	4008224457026	6
		MCS-25-31, 3S/1Ö	25 A	7613.3100.5	4008224348751	6
		MCS-25-04, 4Ö	25 A	7613.0400.7	4008224430890	6
		MCS-25-40, 4S	25 A	7613.4000.1	4008224348768	6
		MCS-40-22, 2S/2Ö	40 A	7614.2200.2	4008224471497	4
		MCS-40-40, 4S	40 A	7614.4000.4	4008224348775	4
		MCS-63-40, 4S	63 A	7615.4000.7	4008224348782	4