

programme Plexo composable IP 55 - IK 07

boîtiers et supports plaques



696 51

696 72

696 64





696 92





696 85




Boîtiers et supports livrés avec plaque

Reçoivent les mécanismes composables (p. 16 à 20)

Boîtiers livrés avec borne de connexion Nylbloc auto, 2 conducteurs pour un éventuel repiquage

Emb.	Réf.		Boîtiers à embouts
	Gris	Blanc	
10	696 51	696 89	<p>Fixations du boîtier accessibles embouts montés Embouts à membrane, amovibles perforables sans découpe</p>  1 poste
5	696 72	696 90	<p>2 et 3 postes Boîtiers doubles et triples postes ouverts, sans cloison de séparation pour faciliter le câblage et recevoir les prises précâblées</p>  2 postes horizontaux 2 entrées
5	696 61	696 91	 2 postes verticaux 2 entrées
5	696 80		 3 postes horizontaux 3 entrées

Emb.	Réf.		Supports plaques
	Gris	Blanc	
10	696 81	696 92	<p>Pour installation des appareils en encastré</p>  1 poste Possibilité de monter les griffes réf. 849 00/01 sur support
5	696 83	696 94	 2 postes horizontaux Entraxe 71 mm
5	696 85	696 96	 2 postes verticaux ⁽¹⁾ Entraxe 71 mm
5	696 87	696 98	<p>Janvier 2007</p>  3 postes horizontaux Entraxe 71 mm

Emb.	Réf.		Boîtiers à presse-étoupe
	ISO 20	PG	
5	696 56	696 52	 1 poste, 1 entrée
5	696 68	696 64	 2 postes verticaux 2 entrées (2 hauts)
5	696 78	696 74	 2 postes horizontaux 2 entrées (2 hauts)
20		696 53	<p>Presse-étoupe multi-câble Ø7 à 14</p>

(1) En cloison sèche utiliser boîte réf. 893 44/45
En maçonnerie utiliser boîte réf. 892 41 x 2 ou 892 51 x 2